



# 2622NB

N° d'article: 2622NB


Pince coupante de côté – tête pointue, évidée



Il s'agit de la forme de tête la plus mince



La partie inférieure est évidée et permet un accès optimal, même à des endroits extrêmement difficiles d'accès



source images

La coupe parfaite - coupe puissante, nette et précise - à chaque fois

La Weller Erem Series 2600 MagicSense est une gamme de pinces coupantes de précision de taille moyenne qui présente des lames coupantes résistantes en carbure de tungstène. Elles sont conçues pour la découpe de fils durs et résistants, comme les cordes à piano ou les fils de nickel et de diode. Ces pinces coupantes sont constituées d'acier inoxydable pour outils. Ces pinces coupantes présentent une surface non-réfléchissante et elles sont antistatiques et réaffûtables.

Type	Type of Cut	Cutting Capacity
------	-------------	------------------

### Series 2400 MagicSense

mm 0,03 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6 1,7 1,8 1,9 2,0  
Inch .0001 .003 .007 .011 .015 .019 .023 .027 .031 .035 .039 .043 .047 .051 .055 .059 .062 .066 .070 .074 .078

	2412E	Semi Flush	
	2422E	Flush	
	2432E	Super Full Flush	
	2477E	Flush	
	2403E	Flush	
	2404E	Flush	
	2482E	Flush	
	2475E	Flush	
	2470E	Flush	
	2476TX2	Flush / Carbide	





**Technical Data**

Longueur mm	125
Longueur des arêtes de coupe mm	6
Largeur de tête mm	9
Épaisseur de tête mm	6
Longueur de tête mm	16
Capacité de coupe max. - fil dur mm	---
Poids en oz	2.497
Longueur des arêtes de coupe pouces	0.236
Largeur de tête pouces	0.354
Épaisseur de tête pouces	0.236
Longueur de tête pouces	0.630
sécurité antistatique	on
Découpe	Sans chanfrein
Capacité de coupe max. - fil de dureté moyenne mm	Ø 0,6
Capacité de coupe max. - fil de cuivre mm	Ø 0,8
Longueur pouces	4.921
Poids en g	70.8
Applications Erem	Microélectronique