



# 599TW

N° d'article: 599TW

Pince coupante de côté, identique à la 599T, avec le système optionnel de retenue de fil



Il s'agit de la forme de tête standard



Elle est utilisée pour toutes les opérations de découpe à des endroits facilement accessibles



La tête massive garantit une capacité de coupe élevée et se distingue par sa robustesse

source images

## La coupe parfaite - coupe puissante, nette et précise - à chaque fois

Les pinces coupantes à distance de Weller Erem existent avec des longueurs de coupe fixes et variables. Avec les pinces coupantes à distance, il est possible de couper des fils à la bonne longueur. Elles permettent aussi de fixer des composants. Les pointes sont polies afin de prévenir toute dégradation sur les cartes.

## LA COUPE PARFAITE

Coupe puissante, nette et précise - à chaque fois

**+ 1 million de mouvements:**  
La conception Magic Spring™ permet une durabilité maximale avec des mouvements de force de ressort constants

**+ Qualité**  
Une qualité suisse sans compromis conçue pour être solide, durable et affûtée

**+ Précision**  
Faites l'expérience de coupes précises avec le joint à vis de haute précision qui permet une action en douceur sans chevauchement des mâchoires

**+ Solide et tranchant**  
Couteaux fabriqués à la main pour une résistance et une netteté supérieures

**+ Confort, sécurité et adhérence**  
Les poignées ergonomiques offrent un plus grand confort et une prise en main reposante avec la technologie d'arrêt en ouverture maximale

**ESD Safe**  
Fabriqué à partir d'une matière ESD pour éviter d'endommager les composants sensibles

**Swiss Made**

weller-tools.com **Weller**  
Erem





**Technical Data**

Longueur mm	115
Longueur des arêtes de coupe mm	12
Largeur de tête mm	11
Épaisseur de tête mm	6
Longueur de tête mm	19
Capacité de coupe max. - fil dur mm	Ø 0,8
Poids en oz	2.381
Longueur des arêtes de coupe pouces	0.472
Largeur de tête pouces	0.433
Épaisseur de tête pouces	0.236
Longueur de tête pouces	0.748
sécurité antistatique	on
Découpe	Avec chanfrein
Capacité de coupe max. - fil de dureté moyenne mm	Ø 1,0
Capacité de coupe max. - fil de cuivre mm	Ø 1,5
Longueur pouces	4.528
Poids en g	67.5
Applications Erem	Microélectronique