

Caméra Full HD à mode accéléré TX-164

Fonctionne avec batterie, pour une utilisation intérieure et extérieure



1080P Vidéo

2MP Photo (1920x1080)

110° Champ de vision

2.4" Écran couleur TFT

Fonctionnement avec des piles

Microphone et haut-parleur intégrés

Temps de travail 6 mois

Stockage MicroSD

IP66 Classe de protection IP66

- Caméra à batterie en mode accéléré pour intérieur et extérieur
- Idéale pour les enregistrements à intervalles réguliers de chantiers, construction d'habitation, croissance de végétaux (jardin, verger), surveillance extérieure, contrôle de sécurité, etc.
- Prise de photos couleurs de jour comme de nuit grâce à la haute qualité de sa LED intégrée. (portée ~18m)
- Fonctions clé : photo en mode accéléré, vidéo en mode accéléré, photo ou vidéo, stop motion
- Carte MicroSD** jusqu'à 512GB (**non fournie)
- Classe de protection de la caméra IP66 (étanche à la poussière & à l'eau)

Spécifications techniques:

- Capteur d'image: 1/2,7" CMOS 2MP (faible luminosité)
- Lentille: f=4mm, F/NO1,4, FOV=110°, filtre IR auto
- Résolution vidéo: 1920x1080/25ips, 1280x720/30ips
- Résolution photo: 2MP (1920x1080), 1MP (1280x720)
- Format de fichier: JPEG / AVI
- Exposition: +3,0IL ~-3,0IL par tranche de 1,0IL
- Durée vidéo: 3 s.- 120 s., programmable
- Intervalle d'image par image personnalisé: 3 s. jusqu'à 24 heures ; Lun.-Dim.
- Alimentation: 12 piles AA* (*fournies) ; alimentation externe CC6V/1A** [**non fournie]
- Langue de l'appareil: EN, DE, SP, FR, IT, NL, FI, SE, DK, PO
- Température de fonctionnement: -20°C à +50°C
- Poids et dimensions: 378g (sans piles) / (L)12,5 x (l)8 x (H)15cm

Contenu de la livraison:

Caméra Full HD à mode accéléré TX-164, câble MicroUSB, sangle à main, câble, support mural, Support de montage, 3 vis et 3 chevilles, 12 piles AA, Manuel d'utilisation

Numéro d'article 4922

