

# motorola defy

## DÉFIEZ LE QUOTIDIEN

le téléphone qui résiste à la poussière, à l'eau et aux chutes, adapté à la ville, à la mer, tout comme aux plus hauts sommets. Conçu pour ceux qui défient le quotidien et exigent que leur téléphone en fasse de même.



### Résiste aux chutes jusqu'à 1.8 m

Conçu pour supporter l'impact de chutes répétées sur n'importe quel angle ou côté.<sup>2</sup>



### Totalement étanche jusqu'à 1.5 m pendant 35 minutes

D'une éclaboussure à un véritable plongeon dans l'océan, le double joint unique vous offre une protection totale sous l'eau.<sup>1</sup>



### Résiste au sable et à la poussière

De la plage aux sentiers, vous pouvez aller où vous le souhaitez sans être ennuyé par la poussière, la terre ou le sable.<sup>1</sup>



**48 MP**

### Appareil photo 48 MP doté de la technologie quad pixel

Prend des photos plus nettes, plus lumineuses quelque soit la lumière et l'angle grâce à un système d'appareil photo quad pixel idéal pour chaque photo.



### 2 jours d'autonomie en une seule charge

grâce à sa puissante batterie de 5 000 mAh.



### Responsive performance

Qualcomm® Snapdragon™ 662 octa-core processor plus 4GB of RAM.



## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

### DESIGN:

**Dimensions:** 169,8 x 78,2 x 10,9mm

**Weight:** 232g

**Touches physiques:** Touche programmable avec Mode PTT, puissance physique et volume (+/-)

**Couleurs disponibles:** Noir et vert métallisé

### QUALIFICATIONS ROBUSTES:

**Protection contre les entrées:** Protection des ports (IP68): Résistant au sable, poussière, saleté, eau, humidité et embruns

**Étanche:** Jusqu'à 1.5m (5ft) pendant 35 minutes; boîtier à joint double

**Résistant aux chutes:** Jusqu'à 1.8m (6ft) sur de l'acier; PCB à structure renforcée; dragonne haute qualité pour réduire les chutes

**MIL SPEC 810H:** Choc thermique : supporte des différences de température allant entre -30°C (-22°F) à 75°C (167°F) jusqu'à 30 minutes.

Résistant aux vibrations : Catégorie 4; résistant à l'humidité et aux embruns

### HYGIÈNE:

Lavable avec savons et désinfectants

### BATTERIE:

**Capacité:** 5000 mAh non-amovible

**Chargeur:** 2Charge 20W TurboPower™; port USB Type C étanche

**Autonomie de la batterie:** Jusqu'à deux jours d'autonomie life<sup>3</sup>

### PERFORMANCES:

**Système d'exploitation:** Android 10 (avec mise à jour vers 11)

**CPU:** Processeur Qualcomm SD662 2GHz octa-core

**GPU:** Adreno 610

**Mémoire:** 4Go RAM

**Stockage interne:** 64Go ROM, microSD<sup>5</sup>

**Biométrie:** Capteur d'empreinte digitale

**Capteurs:** Proximité, Lumière ambiante, Accéléromètre, Gyro, Boussole électronique, GPS

### APPAREILS PHOTOS:

**Appareil photo principal:** 48MP f/1.8 capteur principal + 2MP profondeur + 2MP macro

**Appareil photo avant:** Appareil photo avant 8MP

### PRÉSENTATION:

**Taille:** 6.5" HD+ protégé par du verre Corning® Gorilla® Glass Victus™ de 0.7mm d'épaisseur et 0.5mm de renforcement  
Utilisable avec les doigts mouillés

**Résolution:** HD+ (1600x720)

**Taux d'aspect:** 20:9

### CONNECTIVITÉ:

**Bandes/ Réseau:** 4G LTE CAT 4, VoLTE, VoWiFi [bands: LATAM: 1/2/3/4/5/7/8/19/28/66 or EMEA: 1/2/3/5/7/8/18/19/20/26/28/38/40/41]

3G HSPA+ [bands: 1/2/4/5/6/8 or 1/2/5/8/19]

2G GSM [bands: 2/3/5/8]

**Vitesse maximale de téléchargement:** 150Mbps<sup>4</sup>

**Wi-Fi:** Wi-Fi 2.4GHz, 5GHz (A/B/G/N/AC)

**Bluetooth:** Bluetooth 5.0

**NFC:** Oui

**SIM:** Nano SIM, Single & Dual SIM

**Écran miroir:** Via ChromeCast

### AUDIO:

**Haut-parleurs:** 1

**Prise casque:** Prise casque 3.5mm

**Microphones:** 2

Haut-parleur super linéaire haute performance

### EXPÉRIENCES:

Présentation Moto, Actions Moto

### INCLUS:

Chargeur & Câble USB Type C

Outil SIM

Dragonne

QSG & Carte de garantie

Casque (en fonction de l'UGS)

<sup>1</sup> Certifié IP68 : Résistant à la poussière et totalement étanche jusqu'à 1,5 mètre pendant 35 minutes. En cas d'utilisation dans de l'eau salée, veuillez rincer l'appareil, y compris la prise audio et la prise USB afin d'éviter que le sel ne provoque de la corrosion.

<sup>2</sup> Résiste aux chutes jusqu'à 1,8 mètre de haut.

<sup>3</sup> Durée de vie de la batterie : les autonomies de batterie (temps de parole, temps de veille et plus encore) se basent sur la technologie 3G et dépendent du réseau et de l'utilisation du téléphone.

<sup>4</sup> Les vitesses de téléchargement dépendent de la disponibilité du réseau, de la géographie et des règles de l'opérateur sur l'utilisation des données.

<sup>5</sup> Le stockage disponible peut être inférieur en raison du logiciel du téléphone.

Certaines fonctions, fonctionnalités et caractéristiques du produit peuvent dépendre du réseau et être soumises à des clauses, conditions et frais supplémentaires. Tous ces éléments peuvent être modifiés sans préavis. MOTOROLA et le logo du M stylisé sont des marques déposées de Motorola Trademark Holdings, LLC. Toutes les autres marques commerciales appartiennent à leurs propriétaires respectifs. ©2021 Motorola Mobility LLC. Tous droits réservés.