

KERN 347-015

KERN

Poids individuel, Classe OIML M1, 1 g, Poids à fente (Type A), inox finement tourné



Catégorie

Marque	KERN
Catégorie de produits	Poids individuel
Groupe de produit	OIML M1
Famille de produits	347

Système de mesure

Poids de contrôle - volume (cm ³)	0,119
Poids de contrôle - Densité incertitude (kg/m ³)	100
Poids de contrôle - incertitude de volume (cm ³)	0,0024
Poids de contrôle OIML classe	M1
Poids de contrôle - valeur nominale	1 g
Tolérance admissible selon OIML (+/-)	1 mg
Poids de contrôle - Densité (kg/m ³)	8000
OIML-conforme	✓
Poids de contrôle - Densité [Min] (OIML)	2600

Forme de construction

Forme poids	Poids à fente (Type A)
Dimensions (Ø×H)	13×2 mm
Matériau	inox finement tourné
Type d'ajustage	Polissage

Services

Numéro d'article pour étalonnage DAkkS	962-631
--	---------

Emballage & expédition

Délais de livraison	1 d
Dimensions emballage (L×P×H)	13×13×2 mm
Mode de livraison	Service de colis
Poids net env.	0,05 kg
Poids brut env.	0,05 kg
Poids d'expédition	0,1 kg

Étuis optionnels

Étui - plastique Référence	347-030-400
Étui - Référence aluminium	nicht verfügbar

Informations sur le produit

GTIN/Numéro EAN	4045761256132
Classification REACH	pas de substances interdites

Pictogrammes

STANDARD



OPTION

