

KERN 347-136

KERN

Poids individuel, Classe OIML M1, 5 kg, Poids à crochet, inox finement tourné



Catégorie

Marque	KERN
Catégorie de produits	Poids individuel
Groupe de produit	OIML M1
Famille de produits	347

Système de mesure

Poids de contrôle - volume (cm ³)	595,238 1
Poids de contrôle - Densité incertitude (kg/m ³)	100
Poids de contrôle - incertitude de volume (cm ³)	12,0465
Poids de contrôle OIML classe	M1
Poids de contrôle - valeur nominale	5 kg
Tolérance admissible selon OIML (+/-)	250 mg
Poids de contrôle - Densité (kg/m ³)	8000
OIML-conforme	✓
Poids de contrôle - Densité [Min] (OIML)	2600

Forme de construction

Forme poids	Poids à crochet
Dimensions (Ø×H)	80×130 mm
Matériau	inox finement tourné
Type d'ajustage	Chambre d'ajustage - vissé

Services

Numéro d'article pour étalonnage DAkks	962-643
--	---------

Emballage & expédition

Délais de livraison	1 d
Dimensions emballage (L×P×H)	80×80×130 mm
Mode de livraison	Service de colis
Poids net env.	5,0 kg
Poids brut env.	5,0 kg
Poids d'expédition	5 kg

Étuis optionnels

Étui - plastique Référence	347-140-400
----------------------------	-------------

Informations sur le produit

GTIN/Numéro EAN	4045761255418
Classification REACH	pas de substances interdites

Pictogrammes

STANDARD



OPTION

