



Catégorie	
Marque	KERN
Catégorie de produits	Poids individuel
Groupe de produit	OIML M3
Famille de produits	367

Système de mesure	
Poids de contrôle - volume (cm ³)	11,9048
Évaluation de la conformité possible	no
Poids de contrôle - Densité incertitude (kg/m ³)	140
Poids de contrôle - incertitude de volume (cm ³)	0,2409
Poids de contrôle OIML classe	M3
Poids de contrôle - valeur nominale	100 g
Tolérance admissible selon OIML (+/-)	50 mg
Poids de contrôle - Densité (kg/m ³)	7950
OIML-conforme	✓
Poids de contrôle - Densité [Min] (OIML)	1500

Forme de construction	
Forme poids	Bouton
Dimensions (Ø×H)	22×37 mm
Matériau	inox finement tourné
Type d'ajustage	Chambre d'ajustage - Plomb

Services

Numéro d'article pour étalonnage DAkkS	962-637
--	---------

Emballage & expédition

Délais de livraison	1 d
Dimensions emballage (L×P×H)	22×22×37 mm
Mode de livraison	Service de colis
Poids net env.	0,10 kg
Poids brut env.	0,10 kg
Poids d'expédition	0,1 kg

Étuis optionnels

Étui - plastique Référence	347-070-400
Étui - Référence aluminium	317-070-600
Étui - bois Numéro d'article	337-070-200

Informations sur le produit

GTIN/Numéro EAN	4045761257269
Classification REACH	pas de substances interdites

Pictogrammes

STANDARD



OPTION

