

avidsen

2 YEARS
WARRANTY



HomeGate

MODULE RÉCEPTEUR WIFI

Ouvrez votre portail et votre porte de garage à distance


Ref.127041



CONTRÔLEZ VOTRE PORTE DE GARAGE OU VOTRE PORTAIL OU QUE VOUS SOYEZ.

Ce récepteur Wifi permet d'ouvrir et de fermer la majorité des portails ou portes de garage à partir de votre smartphone ou tablette tout en conservant la compatibilité avec les télécommandes d'origine. Il est aussi compatible avec les assistants vocaux Google Home et Alexa «Active le portail». La position de votre portail est remontée dans l'application, il est ainsi possible de savoir si celui-ci est bien fermé.





Compatible avec toutes les motorisations de porte de garage et de portail du marché.



Respectueux de l'environnement
Avidsen Home s'efforce de concevoir des produits respectueux de l'environnement pendant toute la vie du produit.



LES + PRODUITS

- Transformez votre téléphone en télécommande pour votre portail ou votre porte de garage.
- Compatible avec toutes les motorisations de portail et de porte de garage.
- Information en temps réel sur la position du portail (ouvert, fermée), notification sur l'application.
- Associez d'autres produits de la gamme Avidsen Home avec votre portail ou votre porte de garage, il est par exemple possible d'allumer l'ampoule HomeLight lorsque le portail s'ouvre.
- Votre portail vous obéit à la voix avec Alexa et Google Home, une fois votre application Avidsen Home associé avec Amazon ou Google, vous pourrez commander votre portail ou votre porte de garage à la voix : «Active le portail», «Active la porte de garage»

Fonctionne avec l'application



avidsen Home



Fonctionne avec les assistants vocaux




CONTENU DU KIT

- Un module WIFI
- Un capteur de position avec 5m de câble
- Un kit de fixation




CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES



Puissance max.	200W
Fonctionnalités	Ouvre portail et porte de garage
Connexion	Filaire 1 sortie
Section de câble	Jusqu'à 1.5 mm ²
Usage	Intérieur et extérieur
T° de fonctionnement	-10°C / +50°C
T° de stockage	-20°C / +70°C
Alimentation	230 Vac/50 Hz
Consommation moyenne	< 1 W
Capteur de position	Cable 5m, Distance max entre les deux capteurs : 10 mm
Installation	Proche du portail ou de la porte de garage
Couleur	Blanc
Indice de protection	IP20

Protocole radio	WiFi
Fréquence radio	2,4 GHz
Protocole	802.11 b/g/n
Portée radio	- En champ libre : 50m - Maçonnerie : 25m, à travers 3 parois max. - Béton armé : 10m, à travers 1 paroi/plafond max. - Placo plâtre/Bois : 30 m, à travers 5 parois max.



Besoin d'aide ?
Avidssy
 répond à vos question sur le site
www.avidsen.com



3345111270414