

KERN 346-82

KERN

Poids individuel, Classe OIML M1, 200 kg, Poids des charges lourdes, acier, laqué



Emballage & expédition

Délais de livraison	2 d
Dimensions emballage (L×P×H)	760×250×260 mm
Mode de livraison	Transporteur
Poids net env.	200 kg
Poids brut env.	200 kg
Poids d'expédition	200 kg

Informations sur le produit

GTIN/Numéro EAN	4045761479562
Classification REACH	pas de substances interdites

Pictogrammes

STANDARD



Catégorie

Marque	KERN
Catégorie de produits	Poids individuel
Groupe de produit	OIML M1
Famille de produits	346

Système de mesure

Poids de contrôle - volume (cm ³)	27778
Poids de contrôle - Densité incertitude (kg/m ³)	600
Poids de contrôle - incertitude de volume (cm ³)	2315
Poids de contrôle OIML classe	M1
Poids de contrôle - valeur nominale	200 kg
Tolérance admissible selon OIML (+/-)	10 g
Poids de contrôle - Densité (kg/m ³)	7100
OIML-conforme	✓
Poids de contrôle - Densité [Min] (OIML)	3000

Forme de construction

Forme poids	Poids des charges lourdes
Dimensions poids (L×P×H)	760×250×260 mm
Matériau	acier, laqué
Type d'ajustage	Chambre d'ajustage - Plomb

Services

Numéro d'article pour étalonnage DAkkS	962-692
--	---------