

Fiche de spécifications

Keystone REGplus IP20 gris clair non équipé

Page 1/5

Référence
1309428103-E

EAN 4250184161516


17.03.2021

Version: N

Illustrations



Schéma dimensionnel



Voir schéma agrandi en fin du document

Description du produit

- Unité de raccordement non équipée à monter sur rail DIN TH35 selon DIN EN 60715
- Pour un module individuel, format : Keystone
- Entrée de câble variable 45° par le haut ou par le bas, sens d'embrochage vers le bas, incliné de 45°
- La largeur utile de 1 UL (unité de division) permet de monter 12 REG au maximum dans des répartiteurs électriques standard
- En cas de montage comme appareil de la classe de protection I, la liaison équipotentielle est effectuée via une plaque de mise à la terre intégrée directement via le rail DIN. Le rail DIN doit être intégré dans la mise à la terre du bâtiment par des mesures appropriées.
- Un cache sur le module empêche le contact direct. Le montage sur des répartiteurs à double isolation permet ainsi de maintenir la classe de protection II. Dans ce but, il convient d'enlever le ressort de mise à la terre
- Clapet anti-poussière intégré (existe aussi en couleur)
- Modules appropriés pour l'arrivée du câble par le haut à 45° : C6_Amodul K 180°, E-DAT modul coupleur 180°, UTP modul Cat.5e et Cat.6, Modules appropriés pour l'arrivée du câble par le bas à 45° : C6_Amodul K 270°
- Ne convient pas pour les modules du format Modul et C6_Amodul K 90°!



Fiche de spécifications Keystone REGplus IP20 gris clair non équipé

Page 2/5

Référence
1309428103-E
EAN 4250184161516
17.03.2021
Version: N

Caractéristiques

Données générales

Domaines d'application	Bureaux
Format	boîte de raccordement
Type de montage	Rail DIN TH35
Couleur	gris clair
Dimensions	
Dimension (L x L x H)	60 mm x 17,5 mm x 60 mm
Dimension (L x L x H)	2,362 in. x 0,689 in. x 2,362 in.
Unité de largeur	1UL
Possibilité d'étiquetage	porte-étiquette avec étiquette
Possibilité de marquage	par protection anti-poussière

Raccordements/interfaces

Nombre de ports interface 2	1
Nombre de ports équipés interface 2	0
Nombre de ports avec protection anti-poussière interface 2	1
Sens d'enchâssement du module	incliné de 45° vers le bas
Accès ou départ de câble	variable, à 45° par le haut ou le bas

Informations mécaniques

Découpe	Keystone
---------	----------

Matériaux et propriétés des matériaux

Matériau - Cache(s)	PA66
Matériau - Partie inférieure du boîtier	PA66
Matériau - Porte étiquette	ABS, transparent
Matériau - Protection anti-poussière	ABS
RoHS	conforme
REACH - substance (SVHC)	aucun

Conditions d'environnement

Pénétration de particules	IP2X
Pénétration de liquide/immersion	IPX0



P | Cabling

Fiche de spécifications Keystone REGplus IP20 gris clair non équipé

Page 3/5

Référence
1309428103-E

EAN 4250184161516

17.03.2021

Version: N

Caractéristiques

Certifications

UL listed (file no.)	DUXR.E178484
----------------------	--------------

Classifications

ETIM 5.0	EC001024
----------	----------

ETIM 6.0	EC001024
----------	----------

ETIM 7.0	EC001024
----------	----------

Spécifications d'emballage

Type d'emballage	10 pc(s) / carton
------------------	-------------------

Unité d'emballage - poids (gramme)	286 g
------------------------------------	-------

Unité d'emballage - poids (livre)	0.63 lb
-----------------------------------	---------

Dimension - Emballage (l x H x P)	235 mm x 165 mm x 135 mm
-----------------------------------	--------------------------

Dimension - Emballage (l x H x P)	9,252 in. x 6,496 in. x 5,315 in.
-----------------------------------	-----------------------------------

Accessoires

Référence	Désignation
130898-0103KI	COAX modul connecteur femelle F / femelle F, Keystone
130910KI	E-DAT modul Cat.6 _A K jack - Keystone
1309A0-I	E-DAT modul coupleur 8(8) 180° classe E _A
130A08-I-B1	UTP modul Cat.5e blanc
130A10-29-I-B1	UTP modul 8(8) Cat.6 noir
130A10-I-B1	UTP modul 8(8) Cat.6 blanc
130A11-29KI	UTP modul 8(8) Cat.6 _A keystone noir
130A11KI	UTP modul 8(8) Cat.6 _A keystone blanc
130B21-E	C6 _A modul K 180° jack - Keystone
130B22-E	C6 _A modul K 270° jack - Keystone
816979-0105-I	Clapets anti-poussière pour Modul panneaux de brassage subway / REG jaune
816979-0106-I	Clapets anti-poussière pour Modul panneaux de brassage subway / REG bleu
816979-0107-I	Clapets anti-poussière pour Modul panneaux de brassage subway / REG vert
816979-0108-I	Clapets anti-poussière pour Modul panneaux de brassage subway / REG rouge
899011-01	Feuille d'""étiquettes pour panneaux de brassage / REG Modul

P | Cabling

Fiche de spécifications

Keystone REGplus IP20 gris clair non équipé

Page 5/5

Référence
1309428103-E

EAN 4250184161516

17.03.2021

Version: N

Illustrations

Schéma dimensionnel

