

KODAK PIXPRO FZ55

APPAREILS PHOTO NUMÉRIQUES



FZ55 FRIENDLY ZOOM

Découvrez le Friendly Zoom FZ55 de la nouvelle gamme d'appareils numériques KODAK PIXPRO. Cet appareil photo compact automatique est un modèle plus intégré avec une batterie lithium-ion rechargeable. Touche d'enregistrement de vidéo HD, lentilles grand-angle de 28 mm, accompagnés d'une pléthore de fonctionnalités et de différents modes de prise de vue vous permettent d'exprimer votre créativité personnelle. Appareils numériques KODAK PIXPRO. Racontez votre histoire.

CARACTÉRISTIQUES :

- Zoom optique 5X
- Grand-angle 28 mm
- 16 MP
- Écran LCD 2.7"
- Vidéo Full HD 1080p
- Batterie lithium-ion
- Design affiné



Coloris disponibles:

- NOIR
- ROUGE
- BLEU

Images are simulated.



KODAK PIXPRO FZ55

APPAREILS PHOTO NUMÉRIQUES

SPÉCIFICATIONS	FZ55
Capteur d'image à pixels actifs	16.35 mégapixels
Capteur total d'image à pixels	16.76 mégapixels [1/2.3"(CMOS)]
Objectif	
Longueur focale	5.1 mm ((large) – 25.5 mm (Télé))
Film équivalent de 35mm	[28 mm ((large) – 140 mm (Télé)]
Ouverture relative	F3.9 ((large) – F6.3 (Télé))
Structure de l'objectif	8 groupes, 8 éléments
Zoom optique	5x
Gamme de focalisation	Normal: ((large) 60cm – ∞ (Télé) 100 – ∞ Macro: 5cm – ∞ (large seulement)
Anti-vibration	Stabilisation d'image numérique
Zoom numérique	Zoom numérique de 6x (zoom combiné: 30x)
Nombre de pixels d'enregistrement Image fixe	(4:3) 16MP: 4608x3456, 10MP: 3648x2736, 5MP: 2592x1944, 3MP: 2048x1536, 0.3MP: 640x480, (3:2) 14MP: 4608x3072, (16:9) 12MP: 4608x2592, 2MP: 1920x1080
Film	1920x1080: 30fps, 1280x720: 60/30fps, 640x480: 30fps; Film Grande Vitesse 640x480: 120fps
Compression d'image	Meilleure, Excellente, Normale
Format du fichier Image fixe	Exif 2.3 (JPEG)
Film	MOV [Image: Motion JPEG), Audio: Linear PCM (Monaural)]
Modes de prise de vue Modes Scène	M, P, Auto, Embellisseur de visage, film, Panorama, SCN ASCN, Paysage, Sport, Plage, Coucher de soleil, Feu d'artifice, Paysage de nuit, Neige, Enfants, Portrait, Fête, Portrait de nuit, Animal, Stabilisation d'image
Fonctions de détection	Visage, Sourire, Clignement, Chat, Chien
Retouches de photos	Suppression yeux rouges, Adoucissement de la peau, Éclaircissement du regard, Agrandissement des yeux
HDR (grande gamme dynamique)	Oui
Panorama par balayage	0° - 180° (horizontal)
Écran LCD	Écran LCD 2.7" (230K Pixels)
Sensibilité ISO	Automatique, ISO 100/200/400/800/1600/3200
Méthode AF	Un seul AF, Autofocus multipoint (TTL 9 points), suivi d'objet, Détection de visage
Procédé de mesure d'exposition	Intelligence artificielle AE (AiAE), Moyenne centrale pondérée, Point (fixé au centre du cadre), Visage AE
Méthode de Contrôle de l'exposition	Programme AE (AE-disponibilité de blocage)
Compensation d'exposition	+/- 3EV par échelons 1/3
Vitesse d'obturation	1/2000 - 4 secondes (manuelle: 30 secondes)
Prise de vue continue	Oui
Modes de lecture	Seule photo, Index (9/16 Vignettes), Diaporama, Date, Zoom (environ x2 - X8)
Contrôle de la balance de la couleur blanche	Bal. Blancs auto, Lumière du jour, Nuageux, Fluorescent, CWF fluorescent, Incandescent, Bal. blancs manuelle, Temp. couleur (1900k-10000k)
Flash	
Méthode de flash	Interne
Modes de Flash	Automatique, Réduction yeux rouges, Flash d'appoint, Arrêt forcé, Synchronisation lente, Synchronisation lente + Réduction yeux rouges
Plage de shooting	(large) Env. 0.3 m - 3.9 m (ISO800); (Télé) Env. 1.2 m - 2.4 m (ISO800)
Média d'enregistrement	Mémoire interne : env. 63MB Carte SD/SDHC/SDXC (jusqu'au support de 512 GB) [Ne peut pas supporter la carte MMC]
Autres caractéristiques	Prise en charge multilingue (27 langues)
Connexion	USB 2.0 (Micro 5-pin USB)
Alimentation	Batterie Li-ion rechargeable LB-012, 3.7 V 700 mAh, chargement à huis clos
Capacité de prises de vue (autonomie de la batterie)	Env. 200 photos (Basé sur les normes CIPA); Env. 1 h 30 min en mode vidéo (@1080p/30pfs)
Environnement de fonctionnement	Température: 32° - 104° F / 0 - 40 °C, Humidité: 0 - 90%
Dimensions (L x H x D)	Env. 3.60 x 2.23 x 0.90 in. / 91.5 x 56.5 x 22.9 mm (Basé sur les normes CIPA)
Poids	Env. 3.7 oz. / 106g (du corps seulement)
Accessoires fournis	Batterie Li-ion rechargeable, Adaptateur AC, Câble USB, Sangle poignet, Carte de service, Guide de démarrage rapide, Carte de garantie

JK Imaging Ltd.

17239 So. Main Street, Gardena, CA 90248
(888) 978-0806

© 2022 JK Imaging Ltd. La marque de commerce Kodak et son apparence sont utilisées sous licence Eastman Kodak Company.
Toutes les informations contenues dans ce document peuvent être modifiées sans préavis. Numéro de Document/Séquence: U.DIS.0066.0422.fr.02

Pour en savoir plus sur les appareils photo numériques KODAK PIXPRO:
visitez: kodakpixpro.com

