

32" HD TV / 40" FHD TV

SRT 32HF2003 / SRT40FF2003



DVB-T2/C/S2

**HEVC
H.265**



HD Ready



Full HD



Image Quality Ratio



Image Quality Ratio



TV Guide



USB playback



User-friendly



Parental control



Favourite list

Une grande qualité d'image et une installation facile !

La série F200 STRONG offre des images étonnantes en haute résolution et un son clair. Vivez le meilleur divertissement télévisuel possible avec une expérience audio réaliste. Profitez de vos photos de vacances ou de vos enregistrements vidéo et partagez-les avec vos proches sur votre écran de télévision grâce au port USB intégré. Connexion au câble (DVB-C), connexion satellite (DVB-S2) ou TNT (DVB-T2) ? Grâce à son triple tuner intégré de série, le téléviseur s'adapte parfaitement à toutes les situations de réception existantes et fournit la meilleure image TV possible en fonction du type de réception. Bien entendu, comme avec tous les téléviseurs STRONG, vous pouvez profiter de la télévision en clair ou utiliser l'emplacement CI supplémentaire pour la télévision payante. Le design moderne, la facilité d'installation et de nombreuses autres fonctions pratiques font de ce téléviseur le partenaire idéal de votre foyer chaleureux !

- Tuners DVB-T2/C/S2 intégrés
- Port CI pour TV accès conditionné
- USB pour multimédia
- Contraste exceptionnel et images réalistes
- Image Quality Ratio 100 (32")/300 (40")
- Guide électronique des programmes (EPG)
- Couleur rayonnante et large spectre
- Netteté et fluidité du mouvement de l'image
- Listes de chaînes favorites
- Contrôle parental, Télétexte

32" HD TV / 40" FHD TV

SRT 32HF2003 / SRT40FF2003



	SRT 32HF2003	SRT40FF2003
IMAGE		
Fréquence	50-60 Hz	50-60 Hz
Résolution	1366 x 768 (HD)	1920 x 1080 (FHD)
Angle de vue	170 (typ.)	170 (typ.)
Luminosité (cd/m ²)	200 cd/m ²	220 cd/m ²
Image Quality Ratio (IQR)	100	100
Temps de réponse (typ.) en ms	6.5	9.5
Ratio Contraste	3000:1 typ.	5000:1 typ.
Type de son	AV Stereo	AV Stereo
Haut-parleurs	2 x 5 W	2 x 8 W
Colour bit depth	8	8
RÉCEPTION		
DVB-T2/ HEVC H.265	✓	✓
DVB-C*/MPEG-4	✓	✓
DVB-S2/MPEG-4	✓	✓
CI	✓	✓
COMMODITE UTILISATEUR		
USB multimedia	✓	✓
Built-in Wi-Fi	-	-
EPG**	✓	✓
Liste favoris	✓	✓
Télétexte	✓	✓
Les sous-titres	✓	✓
Editeur chaîne	✓	✓
Contrôle Parental	✓	✓
Mode hôtel	✓	✓
Sat: DiSEqC	DiSEqC 1.0/1.1/1.2/Goto-X and SatCR	DiSEqC 1.0/1.1/1.2/Goto-X and SatCR
CONNECTIVITE		
HDMI 1.4 (total)	2	3
HDMI 1.4 (avec ARC)	1	1
USB (total)	1	2
USB 2.0	1	2
AV IN	1	1
Ethernet (RJ-45)	-	-
S/PDIF	Optique	Optique
ANT in (IEC terrestre/câble)	1	1
SAT IN (F Sat)	1	1
CI slot	1	1
Écouteurs	1	1
DONNEES GENERALES		
Couleur	Noir	Noir
Dimensions écran (cm/inch)	80/32"	100/39.5
Largeur de la lunette en mm	14.16/14.16/14.16/16.5	11.8/12.4/12.4/17.6
Dimensions (LxPxH) en mm	732.5 x 180.2 x 480.2	904.3 x 180.1 x 563
Dimensions (LxPxH) en mm (sans pied)	732.5 x 80.6 x 434.7	904.3 x 80.3 x 516
Poids en kg	3.7	5.4
Poids sans le pied en Kg	3.6	5.3
Dimension de l'emballage (en mm)	793 x 114 x 487	990 x 125 x 575
Consommation en opération (max./typ.)	55W	74W
Consommation en veille	< 0.5W	< 0.5W
Courant d'entrée	AC 100-240V	AC 100-240V
Classe Energétique	E	E
Pied fixe	✓	✓
VESA support mural en mm (non inclus)	200 x 200	200 x 200
EAN	9120072375019	9120072375187

Langues disponibles : EN, DE, FR, IT, ES, PT, PL, CZ, SK, NL, BG, GR, HU, HR, SL, RO, RS, UA

* La diffusion DVB-C est disponible uniquement dans certains pays et pour certains opérateurs. Un abonnement et un accès conditionnel sont nécessaires. Pour plus d'informations, s'il vous plaît contactez votre opérateur.

** Disponibilité selon la diffusion

Sous réserve de modifications. En conséquence de la recherche continue et des spécifications techniques de développement, la conception et l'apparence du produit peuvent changer. Fabriqué sous licence de Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio et le symbole du double D sont des marques commerciales de Dolby Laboratories Licensing Corporation. Les termes HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, et le logo HDMI sont des marques ou des marques déposées de HDMI Licensing Administrator, Inc. Tous les noms de produits sont des marques ou des marques déposées de leurs propriétaires respectifs.

© STRONG 2023. Tous droits réservés.

SERVICE CENTER			
AT	support_at@strong.tv 0820 400 150 (€ 0.12/Min, österr. Festnetz)	IT	support_it@strong.tv 199 404 032 Da rete fissa 24,8 cent. al min. 12,5 cent. scatto alla risposta Da rete mobile max. 49 cent. al min. 15,6 cent. scatto alla risposta
BG	support_bg@strong.tv +259 32 634451	ES	support_es@strong.tv +34 91 119 61 76
CZ	support_cz@strong.tv 844 44 44 90	FR	support_fr@strong.tv +351 2 100 06 125
NL	support_nl@strong.tv	PL	support_pl@strong.tv 801 702 017
HR	+385 1 344 57 66	PT	support_pt@strong.tv +351 2 100 06 125
SL	+386 1 828 08 58	SK	support_sk@strong.tv 0850 15 03 50
		UA	support_ua@strong.tv +380 441 258 61 50
		HU	support_hu@strong.tv +36 1 445 26 10