

24" HD TV

SRT 24HE4023



DVB-T2/C/S2

HEVC
H.265



HD Ready



Image Quality Ratio



TV Guide



USB playback



Hotel mode



Favourite list



12 V compatible



12V cable supplied

Le meilleur TV pour les petits espaces!

Outre son design compact, le SRT 24HE4023 convainc par la richesse de ses couleurs, son excellent son et ses nombreuses fonctions. Grâce au triple tuner HD intégré (DVB-C / DVB-T2 / DVB-S2), le TV s'adapte parfaitement à toutes les situations de réception et fournit la meilleure image TV possible selon le type de réception. Regardez la télévision en déplacement avec l'adaptateur 12V allume cigare, vous pouvez facilement connecter le TV à la prise 12 V DC de vos camping-cars, caravanes et bateaux. Un port USB pour la lecture de fichiers, une liste de favoris pour mémoriser les chaînes dans l'ordre que vous préférez et la programmation d'action directement à partir du guide des programmes à l'écran (EPG) ne sont que quelques exemples parmi d'autres. Dans un design élégant, ce TV réunit tout ce qui fait aujourd'hui de la télévision une expérience unique pour vous et votre famille.

- Courant d'entrée 12 V idéal pour les camping-cars, caravanes et bateaux
- Tuners DVB-T2/C/S2 intégrés
- HEVC 265 10 bit
- Lecture via USB
- Contraste exceptionnel et images réalistes
- Image Quality Ratio 100
- Port CI pour TV accès conditionné*
- Couleur rayonnante et large spectre
- Liste de programmes favoris pour classer les chaînes dans l'ordre de votre choix
- Guide électronique des programmes (EPG)
- Programmation directement à partir de l'EPG

STRONG

24" HD TV

SRT 24HE4023

E402 Series



	SRT24HE4023
IMAGE & SON	
Fréquence	50 - 60 Hz
Résolution	1366 x 768 (HD ready)
Angle de vue	178/178 (typ.)
Luminosité (cd/m2)	180
Image Quality Ratio (IQR)	100
Temps de réponse (typ.) en ms	8
Ratio Contraste	5000:1
Type de son	AV Stereo
Haut-parleurs	2 x 2 W
Colour bit depth	6
RÉCEPTION	
DVB-T2/HEVC H.265	✓
DVB-C*/MPEG-4	✓
DVB-S2/MPEG-4	✓
CI+	✓
COMMODITE UTILISATEUR	
USB multimedia	✓
Built-in Wi-Fi	-
EPG**	✓
Liste favoris	✓
Télétexte	✓
Contrôle Parental	✓
Mode hôtel	✓
Sat: DiSEqC	DiSEqC 1.0/1.1/1.2/Goto-X en SatCR
Les sous-titres	✓
Editeur chaîne	✓
CONNECTIVITE	
HDMI 1.4 (total)	2
HDMI 1.4 (avec ARC)	1
USB (total)	1
USB 2.0	1
Mini AV in	1
Ecouteurs	✓
Ethernet (RJ-45)	-
S/PDIF	optique
ANT in (IEC terrestre/câble)	✓
SAT in (F Sat)	✓
CI slot	✓
DONNEES GENERALES	
Couleur	noir
Dimensions écran (cm/inch)	60 / 24"
Largeur de la lunette en mm	13.8/13.7/13.7/21
Épaisseur en mm (sans support)	86.3
Dimensions (LxPxH) en mm	552.9 x 144.1 x 369.7
Dimensions (LxPxH) en mm (sans pied)	552.9 x 86.3 x 332.6
Poids en kg	2.5
Poids sans le pied en Kg	2.4
Dimension de l'emballage (en mm)	605 x 120 x 432
Alimentation électrique	180 - 240 V ~ 50/60 Hz
Consommation en opération (max./typ.)	50W
Consommation en veille	≤0.5W
Courant d'entrée	DC 12 V / 4 A
Classe Énergétique	F
Pied fixe	✓
VESA support mural en mm (non inclus)	200 x 100
EAN	9120072375002

Langues disponibles : EN, DE, FR, IT, ES, PT, PL, CZ, SK, NL, BG, GR, HU, HR, SL, RO, RS, UA

* La diffusion DVB-C est disponible uniquement dans certains pays et pour certains opérateurs. Un abonnement et un accès conditionnel sont nécessaires. Pour plus d'informations, s'il vous plaît contactez votre opérateur.

** Disponibilité selon la diffusion

Sous réserve de modifications. En conséquence de la recherche continue et des spécifications techniques de développement, la conception et l'apparence du produit peuvent changer. Fabriqué sous licence de Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio et le symbole du double D sont des marques commerciales de Dolby Laboratories Licensing Corporation. Les termes HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, et le logo HDMI sont des marques ou des marques déposées de HDMI Licensing Administrator, Inc. Tous les noms de produits sont des marques ou des marques déposées de leurs propriétaires respectifs.

© STRONG 2023. Tous droits réservés.

SERVICE CENTER			
AT	support_at@strong.tv 0800 440 120 (E 0.12/Min. österr. Festnetz)	DE	support_de@strong.tv 0380 501 49 91 (E 0.14/Min. deutsches Festnetz) (E 0.42/Min. max. Mobilfunknetze)
BG	support_bg@strong.tv +359 32 634351	DK	support_dk@strong.tv
CZ	support_cz@strong.tv 844 44 44 90	FR	support_fr@strong.tv
NL	support_nl@strong.tv 801 702 017	PL	support_pl@strong.tv 801 702 017
HR	+385 1 344 57 66	SK	support_sk@strong.tv 0850 15 05 50
SI	+386 1 828 08 58	IT	support_it@strong.tv 199 404 012 Da rete fissa 24,8 cent. al min. 12,5 cent. scatto alla risposta Da rete mobile max. 49 cent. al min. 15,6 cent. scatto alla risposta
		ES	support_es@strong.tv +34 91 119 61 76
		PT	support_pt@strong.tv +351 2 100 06 125
		UA	support_ua@strong.tv +380 440 238 61 50
		HU	support_hu@strong.tv +36 1 445 26 10