


# STRONG

Mbps  
**1200**  
Mbit/s

## 4G+ Routeur LTE 1200

Partagez votre connexion Internet 4G+ LTE n'importe où et sur n'importe quel appareil !



Votre connexion Internet est désespérément lente ? Vous avez besoin d'une seconde connexion Internet dédiée pour un usage particulier ? Vous avez besoin d'une connexion Internet haut débit dans votre résidence secondaire, dans votre mobile-home ou sur votre lieu de vacances ?

Alors notre routeur 4G+ LTE 1200 est exactement ce dont vous avez besoin !

Il vous suffit d'insérer une carte SIM venant de n'importe quel opérateur et de profiter immédiatement de votre connexion Internet à des vitesses allant jusqu'à 300 Mbit/s. Le débit et la couverture sont dépendants de l'opérateur et de la qualité de son réseau. Aucune configuration requise, aucun abonnement obligatoire et vous pouvez choisir librement votre opérateur.

Partagez votre connexion Internet haut débit avec n'importe quel appareil Wi-Fi à une vitesse allant jusqu'à 1200 Mbit/s et connectez à Internet tous vos appareils fixes tels qu'un ordinateur, une Smart TV, une console de jeu ou un boîtier décodeur via l'un des 4 ports Gigabit Ethernet.

Le produit inclut 2 antennes externes amovibles pour améliorer les performances 4G+ LTE et 2 adaptateurs de carte SIM pour s'adapter à toutes les tailles de cartes SIM.

### Performance 4G+ LTE



- Jusqu'à 300 Mbit/s
- Compatible avec tous types de cartes SIM
- Compatible avec tous les Opérateurs

### Performance Wi-Fi



- Jusqu'à 300 Mbit/s
- Supporte les standards IEEE 802.11 ac/n/b/g
- 300 Mbit/s @ 2.4 GHz + 867 Mbit/s@5GHz

### Couverture et Fiabilité



- 2x antennes externes 4G+ LTE détachables + 2x antennes Wi-Fi internes pour une couverture et une fiabilité maximales
- Bouton «Connect & Secure» (WPS) pour une installation simple et rapide de vos appareils Wi-Fi

### Sécurité



- Gestion du code PIN pour la connexion 4G+ LTE
- Fonctionne avec n'importe quel type de carte SIM
- Cryptage WPA/WPA2™ pour une sécurité Wi-Fi optimale
- Bouton «Connect & Secure» (WPS) pour une installation en toute sécurité de vos appareils Wi-Fi
- Bouton Wi-Fi On/Off

### Connexions



- 4x ports Gigabit LAN Ethernet pour la connexion de PC, décodeur, Smart TV, Console de Jeux, ...
- 2x adaptateurs de carte SIM inclus pour s'adapter à tous types de carte SIM

## 4G+ Routeur LTE 1200

### Radios

Catégorie 4G LTE	Cat 6
Types de réseaux	LTE-FDD: B1/B3/B5/B7/B8/B20/B28/B32 LTE-TDD: B38/B40/B41
Standards Wi-Fi	IEEE 802.11b/g/n (2.4 GHz) IEEE 802.11 ac (5 GHz)
Débit Wi-Fi	300 Mbit/s at 2.4 GHz + 867 Mbit/s@5GHz
Puissance Emise Wi-Fi	CE: <20 dBm @ 2.4 GHz CE: <23 dBm @ 5 GHz
Fonctions Wi-Fi	Activer/Désactiver Wi-Fi, WMM, Statistiques Wi-Fi
Sécurité Wi-Fi	OPEN, WPA-PSK (TKIP), WPA-PSK (AES), WPA2-PSK (TKIP), WPA2-PSK (AES)
Nombre de SSID Wi-Fi	4
Filtre MAC Wi-Fi	Oui
Type d'Antennes	2x Antennes 4G+ LTE externes détachables 4G+ LTE 2x Antennes Wi-Fi internes

### Matériel

Ports Ethernet	4x 10/100/ 1000 Mbits ports LAN (Auto MDI/MDIX)
Boutons	WPS, Reset, Wi-Fi On/Off, Alimentation On/Off
LEDs	Alimentation, Internet, Wi-Fi, Connect & Secure (WPS), Signal 4G LTE
Alimentation	Alimentation externe 12 V/2A DC
Standards	IEEE 802.11ac/n/g/b, IEEE 802.3, IEEE 802.3u

### Logiciel


Protocol Internet	IPv4/IPv6 dual stack
Modes d'Operation	3G/4G Routeur, Routeur
DHCP	Serveur, client
Port Forwarding	Oui
SIP ALG	Oui
Dynamic DNS	Dyndns, No-ip
Sécurité Firewall	Filtrage de ports, port mapping, filtrage URL, DMZ, limitation du débit
Gestion	Gestion des données, statistiques d'usage des données, interface utilisateur Web, outils de Ping et de traces réseau, sauvegarde de configuration

### Autres specifications

Certification :	CE
Contenu :	1x STRONG Routeur 4G+ LTE 1200 1x Câble RJ45 Ethernet 1x Alimentation externe 2x antennes externes détachables 1x Guide d'installation rapide 1x adaptateur Micro à SIM Standard 1x adaptateur Nano à SIM Standard
Système Requis	Windows 7, 8, 8.1, 10, Mac OS X, Linux, Navigateur Internet

### Environnement :

Température de fonctionnement :	0° ~ +40°
Température de stockage :	-20° ~ +70°
Humidité en fonctionnement :	95% sans condensation
Humidité en stockage :	95% sans condensation
Dimensions in mm :	180 x 132 x 48 (L x P x H)
Poids en kg :	0.29



EAN: 9120072372599  
PCB : 5 pcs