

# COUTEAU DE SÉCURITÉ SECUMAX 350

COMMANDEZ  
MAINTENANT !

Référence	350005.02
Dimensions en mm	152 x 12 x 40 mm
Poids du couteau	38,0 g
Matière de base	Plastique renforcé de fibres de verre
Variantes	350001.02



SÉCURITÉ  
MAXIMALE

**Profondeur de coupe  
de 6 mm**  
pour toutes les matières à  
couper courantes

**LAME SECUMAX N° 3448**  
Épaisseur de la lame: 0,50 mm



**Lame protégée**  
pour une protection maximale  
de l'utilisateur et des biens

**Manche ergonomique léger  
(avec soft-grip)**  
pour droitiers et gauchers

**Bouton de changement de lame**  
accès à la tête de lame de  
rechange inclus



**Lame utilisable sur deux côtés**  
pour une durée d'utilisation doublée

**Œillet pratique**  
pour une fixation sûre

**Tête de lame particulièrement robuste**  
pour des utilisations plus difficiles

THE SAFER WAY TO CUT.


**martor**

# MARTOR COUTEAU DE SÉCURITÉ SECUMAX 350

## TECHNIQUE DE SÉCURITÉ



**SECUMAX**  
= sécurité maximale



### Lame en retrait

La lame du SECUMAX 350 est protégée. Aucun risque pour vous ni pour la marchandise à déballer. Une sécurité maximale. Même une opération de coupe ratée sera sans conséquence grave.

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES



Changement de lame sans outil



Grande résistance à l'abrasion



Particulièrement ergonomique



Lame utilisable sur 2 côtés



1 lame de rechange dans le manche



Profondeur de coupe



Soft-grip



Pour droitiers et gauchers



Œillet de fixation



Marquage publicitaire possible

## EXEMPLES D'UTILISATION



## PRINCIPALES MATIÈRES À COUPER



Carton : jusqu'à 2 cannelures



Film étirable, thermorétractable



Adhésif



Cerclage plastique



Sacs



Bandes de films et de papiers



Fils, ficelles



Feutre

## LAMES COMPATIBLES



**LAME SECUMAX N° 3448**  
0,50 mm, 10 en boîte

**N° 3448.20**



**LAME SECUMAX N° 3550**  
0,30 mm, 10 en boîte

**N° 3550.20**

## INFORMATIONS SUR L'EMBALLAGE

<b>Conditionnement</b>	1 en carton individuel (10 couteaux dans le suremballage)
<b>Dimensions du carton individuel</b>	160 x 15,5 x 42 mm
<b>Poids du carton individuel</b>	50,0 g
<b>Code EAN du carton individuel</b>	4002632803772
<b>Dimensions du suremballage</b>	88 x 80 x 162 mm
<b>Poids du suremballage</b>	560,0 g
<b>Code EAN du suremballage</b>	4002632853777