

# COUTEAU DE SÉCURITÉ SECUNORM PROFI25 MDP

COMMANDEZ  
MAINTENANT !

|                  |                  |
|------------------|------------------|
| Référence        | 120701.02        |
| Dimensions en mm | 143 x 17 x 31 mm |
| Poids du couteau | 84,5 g           |
| Matière de base  | Aluminium        |
| Variantes        | 120700.02        |



MÉTAL  
DÉTECTABLE

Profondeur de coupe  
de 18 mm  
pour toutes les matières  
à couper courantes

Rétraction semi-automatique de la lame  
pour une haute protection de l'utilisateur

Manche robuste et  
ergonomique  
pour les défis les plus  
exigeants

Plastique identifiable  
au détecteur de métaux  
pour une localisation  
optimale



Curseur facile à faire coulisser  
pour droitiers et gauchers

Lame inoxydable utilisable  
sur deux côtés  
pour une durée  
d'utilisation doublée

Aluminium non laqué résistant  
à l'abrasion  
pour protéger de la contamina-  
tion par des éclats de peinture  
(un écaillage)

THE SAFER WAY TO CUT.


**martor**

# MARTOR COUTEAU DE SÉCURITÉ SECUNORM PROFI25 MDP

## TECHNIQUE DE SÉCURITÉ



**SECUNORM**  
= sécurité élevée



### Rétraction semi-automatique de la lame

La rétraction semi-automatique de la lame du SECUNORM PROFI25 MDP garantit une sécurité élevée contre les blessures par coupure. Dès que vous avez engagé la coupe, retirez le pouce du curseur. Le tranchant se rétracte immédiatement dans le manche dès qu'il quitte la matière à couper.

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES



Métal détectable



Identifiable au détecteur de rayons X



Changement de lame sans outil



Extrêmement résistant à l'abrasion



Particulièrement ergonomique



Lame utilisable sur 2 côtés



Profondeur de coupe



Lame trapézoïdale arrondie



Pour droitiers et gauchers



Inoxydable

## EXEMPLES D'UTILISATION



## PRINCIPALES MATIÈRES À COUPER



Carton : jusqu'à 3 cannelures



Film étirable, thermorétractable



Cerclage plastique



Adhésif



Sacs



Bandes de films et de papiers




Fils, ficelles



PVC


## LAMES COMPATIBLES



### LAME TRAPÉZOÏDALE N° 160099

N° 160099.70

0,63 mm, pointe arrondie, affûtage large, inoxydable, 10 en distributeur de sécurité



### LAME TRAPÉZOÏDALE N° 199

N° 199.70

0,63 mm, affûtage large, inoxydable, 10 en distributeur

## INFORMATIONS SUR L'EMBALLAGE

|                                 |  |
|---------------------------------|--|
| Conditionnement                 | 1 en carton individuel<br>(10 couteaux dans le suremballage) |
| Dimensions du carton individuel | 144 x 22 x 38 mm   |
| Poids du carton individuel      | 99,3 g   |
| Code EAN du carton individuel   | 4002632803741  |
| Dimensions du suremballage      | 115 x 80 x 160 mm  |
| Poids du suremballage           | 1037,2 g   |
| Code EAN du suremballage        | 4002632853746  |