

# CONNECTOR

## N° 9946

COMMANDEZ  
MAINTENANT !



Référence	9946.08
Dimensions en mm (L x l x h)	140 x 50 x 50 mm
Poids du CONNECTOR	61,0 g
Matière de base	Plastique
Unité d'emballage	vrac (1)



UNE PORTÉE  
PLUS GRANDE



UN TRAVAIL EN  
TOUTE SÉCURITÉ



UNE CONNEXION  
STABLE



FILETAGE  
3/4-5 ACME

## COUPER EN TOUTE SÉCURITÉ À DISTANCE. DE NOUVELLES OPTIONS GRÂCE AU CONNECTOR.

Parfois, le matériau à découper est situé trop haut ou trop loin et, par conséquent difficilement accessible pour vous. Le nouveau CONNECTOR de MARTOR vous aide à surmonter les distances lors de la coupe.

### AUGMENTER LA PORTÉE

Vous pouvez visser le CONNECTOR sur une barre (télescopique) disposant d'un filetage 3/4-5 ACME. Ainsi, vous gagnez plusieurs fois en longueur, afin de pouvoir travailler de manière sûre et efficace.

### UNE COMBINAISON PARFAITE

Le nouveau CONNECTOR peut être combiné avec nos couteaux de sécurité polyvalents SECUMAX 350, 350 SE, 150 et 148 – et ce de manière très simple et stable. Ainsi, vous augmentez non seulement votre rayon d'action, mais également le champ d'application de vos outils de coupe.

SECUMAX 350 AVEC CONNECTOR



SECUMAX 150 AVEC CONNECTOR



THE SAFER WAY TO CUT.

**martor**

# CONNECTOR N° 9946

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES






Vous pouvez régler l'angle du CONNECTOR de manière flexible avec la vis de réglage. Vous pouvez choisir parmi divers réglages.



Pendant que vous fixez le couteau par complémentarité de forme, utilisez de l'autre côté une perche (non fournie) avec un filetage  $\frac{3}{4}$ -5 ACME (longueur : au moins 40 mm), comme la perche TELESCOPIQUE de MARTOR.

## COUTEAUX UTILISABLES

						
<b>Nom du produit</b>	SECUMAX 350	SECUMAX 350	SECUMAX 350 SE	SECUMAX 350 SE	SECUMAX 150	SECUMAX 148
<b>Référence</b>	N° 350001.02 1 en carton individuel	N° 350005.02 1 en carton individuel	N° 350040.02 1 en carton individuel	N° 350045.02 1 en carton individuel	N° 150001.12 10 par boîte (vrac)	N° 148001.12 10 par boîte (vrac)
<b>Lame montée</b>	N° 3550 	N° 3448 	N° 3550 	N° 3448 	La lame est injectée dans le corps du couteau et ne peut pas être remplacée. Épaisseur de la lame 0,30 mm.	La lame est injectée dans le corps du couteau et ne peut pas être remplacée. Épaisseur de la lame 0,50 mm.
<b>Matière de base</b>	Plastique renforcé de fibres de verre	Plastique renforcé de fibres de verre	Plastique recyclé	Plastique recyclé	Plastique renforcé de fibres de verre	Plastique renforcé de fibres de verre

## UTILISATION POLYVALENTE – EXEMPLES



## SÉCURITÉ CONTRÔLÉE

Avec le CONNECTOR, vous travaillez de manière efficace et sûre. La certification GS des couteaux de sécurité utilisés subsiste. La marque GS atteste que nos produits répondent aux exigences du § 21 de la loi allemande sur la sécurité des produits (ProdSG).

## INDICATIONS CONCERNANT LA PERCHE (TÉLESCOPIQUE)

Initialement, le modèle CONNECTOR a été conçu pour le marché américain. Par conséquent, le filetage est conçu selon les dimensions américaines :  $\frac{3}{4}$ -5 ACME. La longueur du filetage doit être au minimum de 40 mm.

La solution idéale est la perche TELESCOPIQUE de MARTOR (numéro de commande 9945.08). Elle est extensible en continu de 42 à 95 cm. Le CONNECTOR et la PERCHE TELESCOPIQUE sont également disponibles ensemble dans le KIT CONNECTOR (numéro de commande 9947.09).

Veuillez nous contacter pour plus d'informations : MARTOR KG | Lindgesfeld 28 | 42653 Solingen | Germany  
T +49 212 73870-0 | info@martor.de | www.martor.com