



4750RCHDW01FF3

**Caisse à outils métallique, kits
d'outils multi-usages - 194 pcs**



Follow the Fish!



DÉTAILS SUR LE PRODUIT

- Caisse rigide à usage intensif avec roulettes
- Pour la maintenance mobile dans l'industrie de l'aviation, convient pour tous les types d'avions
- Fabriquée avec une structure de résine copolymère polypropylène
- Vanne de pression d'air pour une protection maximale contre les conditions climatiques extrêmes
- Système de double boulon robuste pour une fermeture hermétique
- Cadenas approuvé par la TSA
- Comprend 194 pièces
- Douilles, clés, tournevis, dimensions : 1/4" ; 3/8", pinces et marteaux
- Codes des modules intégrés : FF2B12, FF2B13, FF2B14, FF2B15 et FF2B16
- 4750RCHDW01 Caisse à outils rigide à usage intensif avec roulettes
- 6700SM Douille 1/4" 6 pans, 5,5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm
- A6800DM Douille longue 1/4" utilisée en aéronautique, 5,5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm
- 6709M Douille tournevis 1/4" pour vis 6 pans 3, 4, 5, 6, 8 mm
- 6709PH Douille tournevis 1/4" pour vis PH1, PH2, PH3
- 6709TORX Douille tournevis 1/4" pour vis TORX® T8, T9, T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40
- 6950SL Cliquet réversible 1/4" et tête fine, 6954 Manche en T 1/4", 6956 Rallonge avec manche 1/4", 6958 Poignée articulée 1/4"
- 6960/6962 Rallonges 1/4" 50, 100, 150 mm
- 6962L Rallonge 1/4" 355 mm, 6966 Cardan universel 1/4", 6972H Porte-embouts 1/4", 7764 Adaptateur F 3/8" - M 1/4"
- 7400SM Douille courte 3/8" 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 22 mm
- A7402DM Douille longue 3/8" utilisée en aéronautique, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 mm
- 7409M Douille tournevis 3/8" pour vis à 6 pans 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 mm
- 7409TORX Douille tournevis 3/8" pour vis TORX® T25, T27, T30, T40, T45, T50
- 7750SL Cliquer 3/8" à tête fine
- 7760/7762 Rallonges 3/8", 75, 125, 250 mm
- 7766 Cardan universel 3/8", 7765 Adaptateur pour F 1/4" - M 3/8", 8164-1/2 Adaptateur pour F 3/8" - M 1/2", 7407H Porte-embout 1/4" - 3/8"
- 111M Clé mixte 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22 mm
- 6M Clé à fourche 6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 17, 18 x 19, 20 mm x 22 mm
- BE-9770 Jeu de clés mâles 6 pans noires à tête sphérique, 1,5, 2, 2,5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm
- 9070C Clé à molette ERGO™ chromée 6", 158 mm x 20 mm
- 1177-SCRIBE Tire-ligne coudé 230 mm, 2535F2 Doigt magnétique 1 kg, 7758 Poignée articulée, BFLA01 Q3 Torche LED, 7754 Manche en T 3/8"
- 808050P Tournevis à cliquet poignée revolver, 808050S Tournevis à cliquet court
- 59S/31-1 Jeu d'embouts, 31 pièces, Phillips, Pozidriv, TORX®, 6 pans, à fente
- 2047-0.8-4 Tournevis coudé pour vis 0,8 mm x 4 mm x 100 mm
- 2047PR-1-2 Clé double coudée pour vis Phillips PH1-PH2
- BE-8020L Tournevis ERGO™ pour vis à fente 0,5 mm x 3 mm x 75 mm
- BE-8030 Tournevis ERGO™ pour vis à fente 0,6 mm x 3,5 mm x 75 mm
- BE-8155 Tournevis ERGO™ pour vis à fente 1,2 mm x 6,5 mm x 125 mm
- BE-8260 Tournevis ERGO™ à lame forgée à profil hexagonal pour vis à fente 1,6 mm x 8 mm x 175 mm
- BE-8350 Tournevis ERGO™ court pour vis à fente 1 mm x 5,5 mm x 25 mm
- BE-8601/BE-8602 Tournevis ERGO™ court pour vis Phillips PH1 x 25 mm, PH2 x 25 mm
- BE-8610/BE-8630 Tournevis ERGO™ court pour vis Phillips PH1 x 75 mm, PH2 x 100 mm, PH3 x 150 mm
- 2058-BR Cliquet à embout 1/4", 1544 Jauge d'épaisseur, 2509 Doigt flexible 525 mm
- MTB-3-16-E Mètre ruban anglais 3 m, 2101GC-160IP Pince coupante diagonale ERGO™ 160 mm
- 2427 GC-200IP Pince à bec demi-rond ERGO™, 200 mm
- 2430 GC-200 IP Pince à bec demi-rond ERGO™ chromée, 200 mm
- 2628 GC-160IP Pince mixte ERGO™, finition chromée, 160 mm
- 8224CIP Pince multiprise ERGO™, 1150-1/2H/P Pied à coulisse 150 mm
- 5515T-52 Miroir de poche télescopique à tête pivotante Ø50 mm, 2820EF2 Couteau d'électricien
- 481-300 Marteau DIN 300 mm, 3625W-35 Marteau à embout nylon
- 3734 Chasse-goupilles 3, 5, 8 mm
- 3735-4-120 Pointeau 120 mm

Follow the Fish!



ATTRIBUTS DU PRODUIT

Produit					
4750RCHDW01FF3	194	560 mm	365 mm	267 mm	20.47 kg

CONTENU DU KIT



Jeu de douilles, module mousse pour 4750RCHDW01 Caisse rigide à usage intensif - 92 pcs

FF2B12



Jeu de clés, module mousse pour 4750RCHDW01 Caisse rigide à usage intensif - 39 pcs

FF2B13



Jeu de tournevis, module mousse pour 4750RCHDW01 Caisse rigide à usage intensif - 48 pcs

FF2B14



Jeu de pinces multi-usages, module mousse pour 4750RCHDW01 Caisse rigide à usage intensif - 9 pcs

FF2B15



Jeu d'outils de frappe, module mousse pour 4750RCHDW01 Caisse rigide à usage intensif - 6 pcs

FF2B16



Mallette rigide à roulettes 31 l pour usage intensif

4750RCHDW01

