

# DÉTECTEUR DE LIGNE & MULTI-DÉTECTEUR

Permet de détecter des structures dans les murs, les surfaces murales ou les sols



Notre détecteur de câbles et multidétecteur vous permet de repérer facilement et en toute sécurité les structures dans les cloisons sèches, les murs, les surfaces murales ou les sols.

Grâce à la technologie de détection innovante, l'appareil peut localiser avec précision non seulement les câbles sous tension, mais aussi les métaux et les ossatures en bois.

Avec ses trois modes, il est polyvalent et offre une profondeur de détection maximale de 120 mm. L'écran clair indique exactement ce qui se cache derrière le mur, tandis que l'anneau lumineux à LED tricolore fournit un feedback visuel supplémentaire.

L'ouverture circulaire du boîtier facilite le marquage de l'endroit exact de la découverte et l'appareil est livré avec un sac de protection pratique pour une manipulation optimale.

## CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

|                                  |                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fonctions spéciales              | Détection du métal, du bois et des câbles sous tension<br>Anneau lumineux à LED tricolore<br>Signal d'avertissement sonore<br>Écran clair<br>Ouverture circulaire du boîtier pour un repérage facile    |
| Profondeur de détection maximale | Métaux ferreux: 120 mm<br>Métaux non ferreux (cuivre): 100 mm<br>Lignes conductrices de courant (230 V) : 50 mm<br>Fil de cuivre monobrin: 40 mm<br>bois : 20 mm (Precision mode) ou 38 mm (Depth mode) |
| Arrêt automatique                | Après environ 5 minutes                                                                                                                                                                                 |

## SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

|                                    |                          |
|------------------------------------|--------------------------|
| Spécifications de la batterie      | 3,7 V - 300 mAh - LI-ION |
| Durée de fonctionnement            | env. 2 h                 |
| Possibilité de charger la batterie | USB-C                    |
| Température de fonctionnement      | -10 °C - 50 °C           |
| Température de stockage            | -20 °C - 70 °C           |

## PLUS D'INFORMATIONS

|                          |                                                  |
|--------------------------|--------------------------------------------------|
| Dimensions               | 138 x 68 x 22 mm                                 |
| Numéro d'article         | JT-Line01                                        |
| Contenu de la livraison  | Multi-détecteur, étui de protection, câble USB-C |
| Numéro de tarif douanier | 90318080                                         |
| EAN                      | 4250236826134                                    |