



Chariot TV de collaboration/présentation



Guide d'installation rapide
DA-90452

1. Introduction

Le Collaboration Trolley est un support d'affichage robuste et très résistant pour les écrans de 70 à 120 pouces avec une capacité de charge maximale de 140 kg. Le chariot dispose également d'un support pour appareil photo réglable en hauteur et d'un espace de rangement pour les ordinateurs portables, les lecteurs, etc. Le Trolley peut être positionné où l'on le souhaite et dispose d'un chemin de câbles intégré et de poignées pratiques à l'arrière. La structure est composée d'aluminium ultra-résistant et léger, d'acier et de plastique. Une solution idéale pour les salles de conférence, les salles de formation, les halls d'exposition et autres lieux de réunion.

2. Caractéristiques

- Support écrans 70 – 120" avec une capacité de charge max. de 140 kg
- Support écran réglable en hauteur : min. 125 cm – max. 160 cm
- Inclinaison du support écran : +5° à -10°
- Support caméra réglable en hauteur avec une capacité de charge max. de 5 kg
- Support réglable en hauteur pour ordinateur portable, lecteur, etc. avec capacité de charge maximale de 10 kg
- Poignées pratiques à l'arrière pour déplacer/positionner rapidement et facilement le support
- Roulettes très résistantes avec mécanisme de blocage
- Gestion des câbles intégrée
- Construction ultrarésistante et légère en aluminium, acier et plastique

3. Contenu de l'emballage

Avant d'utiliser l'appareil, veuillez vérifier l'emballage et vous assurer que les éléments suivants se trouvent dans le carton d'expédition:

- 1x Chariot TV de collaboration/présentation
- 1x Instructions de montage

4. Spécifications

Taille de l'écran	70" - 120"
Capacité de charge	140 kg
Compatibilité VESA	200x200, 300x200, 400x200, 300x300, 400x300, 400x400, 600x400, 800x400, 800x600, 1000x600
Plage d'inclinaison	+5° à -10°
Plage de hauteur	125 - 160 cm
Support caméra	Capacité de charge 5 kg, réglable en hauteur
Support	Capacité de charge 10 kg, réglable en hauteur
Gestion des câbles	Oui
Matériau	Aluminium, acier, plastique
Finition de la surface	Thermolaquage
Couleur	Noir mat
Dimensions (max.)	125 x 76 x 233,3 cm (l x P x H)
Poids	35.1 kg

www.assmann.com

ASSMANN Electronic GmbH

Auf dem Schüffel 3

58513 Lüdenscheid, Allemagne

