

Application
VitaDock+
gratuite
incluse

- ✓ Résultats de mesure plus rapides grâce à la technologie de gonflage : la pression artérielle est mesurée lorsque le brassard se gonfle
- ✓ Très grand écran facile à lire
- ✓ Mesure précise de la pression artérielle sur le bras avec classification de la pression artérielle

Tensiomètre de bras BU 570 connect

N° d'art 51203 | EAN 40 15588 51203 2



Classement des valeurs mesurées selon une échelle de couleurs de type feux de signalisation

FONCTION | UTILISATION

- Transmission pratique des données Bluetooth® vers l'application VitaDock+ pour iOS et Android et vers VitaDock® Online
- Grand écran, affichage LCD (7,3 x 6,0 cm) avec rétroéclairage
- 120 espaces mémoire pour chacun des 2 utilisateurs
- Calcul de la valeur moyenne des trois dernières valeurs enregistrées
- Notification de rythme cardiaque irrégulier
- Classification de la tension artérielle - classification des valeurs de mesure avec indicateur de couleur en fonction des résultats
- Dispositif médical certifié

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Dimensions : env. 9,26 x 12,95 x 3,03 cm
- Poids : env. 0,188 kg
- Piles : 4 x 1,5V (AAA)
- Puissance de sortie : 6 V
- Plage de mesure :
Pression nominale du brassard : 0 mmHg – 299 mmHg
Pression de mesure :
SYS : 60 mmHg – 230 mmHg
DIA : 40 mmHg – 130 mmHg
- Valeur du pouls : (40-180) battement / minute
- Précision :
Pression : 5 °C – 40 °C ± 3 mmHg ;
Pouls : ± 5% de la valeur mesurée
- Longueur du câble : 60 cm

CONTENU DE L'EMBALLAGE

- Tensiomètre de bras
- Mode d'emploi

DONNÉES LOGISTIQUES

Emballage de vente
1 pc. | 10,5 x 9,8 x 16 cm |
0,585 kg

VPE

4 pc. | 22 x 20,5 x 17,2 cm |
2,5 kg