

Avec la technologie Peltier

- ✓ Technologie Peltier Hot & Cold : refroidissement rapide, aussi possible comme chauffage
- ✓ Pistolet de massage de forme ergonomique de couleur Stone-Blue
- ✓ Favorise l'activation et la régénération de groupes musculaires sur différentes parties du corps grâce à un massage des tissus profonds



Pistolet de massage avec fonction Hot & Cold MG 600

N° d'art. 88987 | EAN 40 15588 88987 5

Accessoire de massage

spécial avec fonction « Hot & Cold » :

Avant l'entraînement : Le massage à l'aide de la fonction « Hot » prévient les déchirures musculaires

Après l'entraînement :

Un massage avec la fonction « Cold » réduit le risque de blessure et décontracte la musculature

Le massage avec la fonction « Hot » combat l'hyperacidité et les inflammations.

FONCTION | UTILISATION

- 7 accessoires de massage, y compris l'accessoire spécial Hot & Cold
- Pour l'automassage sur différentes parties du corps
- 3 niveaux de puissance de vibration
- 3 intensités Hot & Cold avec témoins lumineux
- Coffret de rangement - parfait pour une utilisation à domicile, en voyage ou à l'entraînement
- Batterie à longue durée de fonctionnement (env. 2-3 heures en utilisation normale)
- Port de charge USB-C

CONTENU DE L'EMBALLAGE

Appareil, embouts, guide de démarrage rapide, coffret de rangement, câble USB

EMBOUTS

- **Hot & Cold :**
Cold : minimise les risques de blessures ;
Hot : préparation des muscles, stimulation de la circulation sanguine
- **Sphérique :** relaxation corporelle complète, massage en profondeur des muscles
- **Conique :** traitement de zones spécifiques telles que les points gâchettes ou les petits groupes musculaires
- **Plat :** pour la relaxation / détente de grands groupes musculaires
- **Courbé :** Design spécial également pour les grands groupes musculaires
- **En forme de spatule :** parfaitement adapté à la musculature des jambes et des bras
- **En forme de U :** pour les muscles de la colonne vertébrale

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Dimensions : env. 15 x 14,7 x 5 cm
- Poids : env. 765 g
- Alimentation électrique : lithium-ion (11,1 V 2400 mAH)
- Puissance de sortie : 25 W
- Volume < 60 dB (avec une distance de 50 cm)
- Temps de charge : environ 4,5-5 heures
- Niveau de vibration
Niveau 1 : 1 800 rpm
Niveau 2 : 2 000 rpm
Niveau 3 : 2 400 rpm

DONNÉES LOGISTIQUES

Emballage de vente
1 pc. | 27,4 x 25,7 x 9 cm | 1,25 kg

VPE
4 pc. | 38,5 x 30 x 28 cm | 5,6 kg