DSO-200

Oscilloscope portable miniature



Faites l'expérience d'une précision de mesure et d'une mobilité sans précédent avec notre nouvel oscilloscope de poche DSO-200. Conçu pour les électroniciens amateurs qui recherchent la précision et la portabilité, le DSO-200 met la performance de pointe entre vos mains.

Le DSO-200 tient confortablement dans votre main et peut être facilement rangé dans votre atelier ou sur votre bureau grâce à son pied pliable et à son design compact et robuste. Sa facilité d'utilisation et sa mobilité font du DSO-200 votre compagnon idéal.

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES	
Fonctions	Oscilloscope numérique
Fonction stand	Pied intégré, pliable à 90
Batterie	batterie au lithium de 1000 mAh, rechargeable via USB-C (5 V / 1 A)
Écran	Écran LCD 2,8“ 320x240
Documentation	Manuel joint en allemand, anglais, espagnol, italien et français

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES	
Taux d'échantillonnage	2,5 MS/s
Largeur de bande	200 kHz
Sensibilité verticale	10 mV/Div - 10 V/Div
Plage de temps horizontale	10 µs/Div - 500 s/Div
Plage de tension d'essai	X1: 80 Vpp (-40 V - 40 V) X10: 800 Vpp (-400 V - 400 V)
Modes de déclenchement	Auto, Normal, Single
Couplage	AC, DC
Calibrage (onde carrée)	Fréquence : 1 kHz Taux d'impulsions : 50%
Connexion de la pointe de test sur l'appareil	Micro Coaxial Connector (MCX)

PLUS D‘INFORMATIONS	
Contenu de la livraison	DSO-200, câble USB-C, dragonne, sonde d‘oscilloscope sonde, pince de test avec pinces crocodile, adaptateur BNC, instructions
Dimensions	99 x 69 x 20 mm
Numéro d‘article	DSO-200
EAN	4250236826172
Numéro de tarif douanier	90302000



Publié: 2025.05.13