

Casque de chantier avec protection auditive & masque LCD 5-8/9-13

TOPARC

Ref. 080607

Ce masque de soudage multifonctions offre 3 niveaux de protection simultanée :

- un **filtre automatique** protège le visage et les yeux du soudeur contre les UV, les infrarouges et les projections
- un **casque de chantier** ultra léger en polyéthylène capable d'absorber les chutes d'objets
- une **protection auditive** permettant d'atténuer fortement les nuisances sonores (-30 db).

CARACTÉRISTIQUES

■ Filtre automatique :

- compatible avec les procédés MIG/MAG, TIG, MMA, découpe plasma et meulage
- grande sensibilité grâce à 4 capteurs
- réglages : sensibilité, délai, teintes ou meulage
- teintes réglables 5-8 / 9-13
- filtre avec technologie TrueColor : restitution des couleurs plus réelle et détaillée que les filtres classiques :



Classique



TrueColor



Classification	1/1/1/2
Teinte claire	4
Teintes foncées	5 >8 - 9 >13
Temps de réaction	0,4 ms
Temps de retour au clair	0,10 > 1 sec
Champs de vision	100 x 52 mm
Énergie	solaire + pile (CR2023)
Réglages	Sensibilité, délai, teinte, meulage
Capteur lumineux	4
Champs d'applications	MMA 5 ▶ 400 / TIG 5 ▶ 300 / MIG-MAG 5 ▶ 400
Normes	CE / EN 1755 / EN 166 / EN 379

■ Casque :

- taille (tour de tête) : 54-61 cm
- matériau : HDPE
- serre-tête souple et réglable, livré avec un bandeau anti-transpiration
- EN 397, EN 50365


■ Casque anti-bruit :

- réduction du bruit de 30 dB (SNR)
- ultra confortable avec coussinets en PVC souple
- position et hauteur réglables
- EN 352



ACCESSOIRES (OPTION)

Verres



110 X 90 (x5)	040816
106 x 59 (x10)	082137



- | | |
|---------------------|---|
| 1 | Réglage de la sensibilité |
| 2 9-13 (5-8) | Réglage de la teinte (5>8 / 9>13) |
| 3 1.23 | Réglage du temps de retour à l'état clair |