

## Boutons-poussoirs, 9,1 mm, 1NF + 1NO, à rappel, 1 NF + 1 NO, Panneau vert



### Domaines d'application/principaux

- > Construction de machines et installations
- > Construction de modèles
- > Installation domestique

### Caractéristiques spéciales

Boutons-poussoirs opaques, non éclairables  
 Diamètre de montage 9,1 mm  
 max. 24 V / 100 mA  
 Connexion soudée  
 Technique de fixation avec bague filetée  
 Indice de protection IP 40 en façade



## Description

Boutons-poussoirs avec diamètre de montage 9,1 mm

Boutons-poussoirs avec diamètre de montage 9,1 mm, 1 NF + 1 NO

## Données techniques

### > Généralités

|   |                |
|---|----------------|
| Couleur du panneau                                  | vert           |
| Propriété du panneau / coup-de-poing                | opaque         |
| Forme du bord                                       | rond           |
| Température de fonctionnement, min.                 | -25 °C         |
| Température de fonctionnement, max.                 | 70 °C          |
| Température d'entreposage, min.                     | -40 °C         |
| Température d'entreposage, max.                     | 80 °C          |
| éclairable  | non            |
| Durée de soudage manuel, max.                       | 3 sec          |
| Température de soudage manuel                       | 350 °C         |
| Procédé de soudage                                  | Soudage manuel |
| Emballage   | Carton         |
| Unité de conditionnement                            | 10 pièces      |
| Poids net   | 2,2 g          |
| Durée de vie  | 200 000 cycles |
| B10   | 260 000 cycles |
| Indice de protection en façade d'après DIN EN 60529 | IP40           |
| Commande MOQ  | 50 pièces      |
| Conforme à RoHS                                     | oui            |

### Liens directs

> [eCatalog RAFI](#)

|  |                  |
|--|------------------|
| Conforme à REACH                                 | oui              |
| <b>&gt; Cote de montage</b>                      |                  |
| Cote extérieure longueur                         | 11 mm            |
| Cote extérieure largeur                          | 11 mm            |
| Cote extérieure hauteur                          | 32 mm            |
| Ouverture d'emplacement                          | 9,1 mm           |
| Encastrement                                     | 25 mm            |
| Hauteur de montage                               | 7 mm             |
| <b>&gt; Valeurs caractéristiques mécaniques</b>  |                  |
| Fonction d'actionnement                          | à rappel         |
| Force d'appui, max.                              | 5 N              |
| Force d'appui, min.                              | 5 N              |
| Course, max.                                     | 1,5 mm           |
| Fonction de contact                              | 1 NF + 1 NO      |
| Système de contact                               | Contact de pont  |
| Matériau de contact                              | Or               |
| Fixation   | Bague filetée    |
| Soudabilité                                      | Oui              |
| Connexion à l'arrière                            | Connexion soudée |
| <b>&gt; Valeurs caractéristiques électriques</b> |                  |
| Tension de commutation, max.                     | 24 Volt          |
| Courant de commutation, max.                     | 0,5 A            |