

Boutons-poussoirs, capuchon d'étanchéité, transparent, L 15,2 mm



Domaines d'application/principaux

- › Mesurer – Commander – Réguler
- › Électrotechnique
- › Construction de machines et installations
- › Construction de signaux
- › Construction automobile
- › Appareils de commande manuels
- › Robot industriel

Description

Données techniques

› Généralités

Couleur	transparent
Forme du bord	rond
Unité de conditionnement	10 pièces
Poids net	1 g
Indice de protection en façade d'après DIN EN 60529	IP65 avec capuchon d'étanchéité
Commande MOQ	10 pièces
Conforme à RoHS	oui
Conforme à REACH	oui

Liens directs

- › eCatalog RAFI

› Cote de montage

Cote extérieure longueur	21,5 mm
Cote extérieure largeur	21,5 mm
Cote extérieure hauteur	11,2 mm