

# Voyant de signalisation avec culot de lampe, BA 9s, 18,2 mm, panneau rond, Panneau jaune, Connexion par fiche plate 6,3 x 0,8 / 2 x 2,8 x 0,8 étamée



## Domaines d'application/principaux

- > Mesurer – Commander – Réguler
- > Électrotechnique
- > Construction de machines et installations
- > Construction de signaux
- > Construction de modèles



## Description

Voyants de signalisation pour LED ou ampoules / lampes néon avec culot BA 9 s, diamètre de montage 18,2 mm

## Données techniques

### > Généralités

Couleur du panneau	jaune
Propriété du panneau / coup-de-poing	transparent
Forme du panneau éclairable	rond
Culot d'agent lumineux	BA9s
Unité de conditionnement	10 pièces
Poids net	13,2 g
Indice de protection en façade d'après DIN EN 60529	IP65
Commande MOQ	250 pièces
Conforme à RoHS	oui
Conforme à REACH	oui

### Liens directs

> eCatalog RAFI

### > Cote de montage

Cote extérieure longueur	22 mm
Cote extérieure largeur	22 mm
Cote extérieure hauteur	61 mm
Ouverture d'emplacement	18,2 mm
Encastrement	47 mm
Hauteur de montage	14 mm
Cote du bord	22 mm

### > Valeurs caractéristiques mécaniques

Fixation	Bague filetée
Soudabilité	Oui

Connexion à l'arrière

Connexion par fiche plate 6,3 x 0,8 / 2 x 2,8 x 0,8  
étamée**> Valeurs caractéristiques électriques**Tension de service de l'agent 250 Volt  
lumineux, max.

## Schémas

---

### Schémas des ouvertures d'emplacement

