

Voyant de signalisation avec culot de lampe, BA 15d, IP40, 30,5 mm, boîtier, Connexion à vis / pour cosses



Domaines d'application/principaux

- > Mesurer – Commander – Réguler
- > Électrotechnique
- > Construction de machines et installations
- > Construction de signaux
- > Construction de modèles



Description

Voyants de signalisation pour LED et ampoules avec culot BA 15 d, diamètre de montage 30,5 mm

Données techniques

> Généralités

Forme du panneau	rond
éclairable	oui
Culot d'agent lumineux	BA 15d
Unité de conditionnement	10 pièces
Poids net	28,1 g
Indice de protection en façade d'après DIN EN 60529	IP40
Commande MOQ	50 pièces
Conforme à RoHS	oui
Conforme à REACH	oui

Liens directs

> eCatalog RAFI

> Cote de montage

Cote extérieure longueur	36 mm
Cote extérieure largeur	36 mm
Cote extérieure hauteur	71 mm
Ouverture d'emplacement	30,5 mm
Encastrement	58 mm
Hauteur de montage	13 mm
Cote du bord	36 mm

> Valeurs caractéristiques mécaniques

Fixation	Bague fileté
Connexion à l'arrière	Connexion à vis / pour cosses

> Valeurs caractéristiques électriques

Tension de service de l'agent lumineux, max.	250 Volt
Puissance de service de l'agent lumineux, max.	5 Watt

Schémas

Schémas des ouvertures d'emplacement

