

## Voyant de signalisation avec LED intégrée, 5 mm, panneau rond plat, Panneau rouge, Connexion soudée



### Domaines d'application/principaux

- > Mesurer – Commander – Réguler
- > Électrotechnique
- > Construction de machines et installations
- > Construction de signaux
- > Construction de modèles



### Description

Voyants de signalisation avec LED intégrée, diamètre de montage 5 mm

### Données techniques

#### > Généralités

Couleur du panneau	rouge
Propriété du panneau / coup-de-poing	transparent
Forme du panneau éclairable	rond
Unité de conditionnement	10 pièces
Poids net	0,5 g
Indice de protection en façade d'après DIN EN 60529	IP40
Commande MOQ	10 pièces
Conforme à RoHS	oui
Conforme à REACH	oui

#### Liens directs

> [eCatalog RAFI](#)

#### > Cote de montage

Cote extérieure longueur	5,9 mm
Cote extérieure largeur	5,9 mm
Cote extérieure hauteur	22 mm
Ouverture d'emplacement	5 mm
Encastrement	18 mm
Hauteur de montage	1 mm
Cote du bord	5,8 mm

**> Valeurs caractéristiques mécaniques**


Fixation	Presser dans l'ouverture d'emplacement
Soudabilité	Oui
Connexion à l'arrière	Connexion soudée

**> Valeurs caractéristiques électriques**

Tension de service de l'agent lumineux, min.	24 Volt
Tension de service de l'agent lumineux, max.	28 Volt

## Schémas

## Schémas des cotes



## Schémas des ouvertures d'emplacement

