

MICON 5, plongeur-rehausseur panneau à voyants, L 14,5 mm, 1-part



Domaines d'application/principaux

- > Mesurer – Commander – Réguler
- > Construction de machines et installations
- > Industrie automobile
- > Construction de signaux
- > Construction automobile
- > Appareils de commande manuels

Description

Le large choix de pistons standard de différentes formes et couleurs garantit une gamme polyvalente d'applications pour la sonde à faible course MICON 5.

Données techniques

> Généralités

| | |
|--------------------------|------------|
| Emplacement de montage | 1 pièces |
| éclairable | oui |
| Unité de conditionnement | 100 pièces |
| Poids net | 0,3 g |
| Commande MOQ | 100 pièces |
| Conforme à RoHS | oui |
| Conforme à REACH | oui |

Liens directs


> [eCatalog RAFI](#)

> Cote de montage

| | |
|--------------------------|----------|
| Cote extérieure longueur | 14,5 mm |
| Cote extérieure largeur | 14,5 mm |
| Cote extérieure hauteur | 10,45 mm |
| Hauteur totale GH | 9,25 mm |

Schémas

Schémas des cotes



Dessin du système

