

Pièces individuelles, technologie RAFIX FS, bague filetée, noir, 22,3 mm



Domaines d'application/principaux

- > Mesurer – Commander – Réguler
- > Électrotechnique
- > Construction de machines et installations
- > Construction de signaux
- > Construction automobile
- > Machines d'exploitation agricole et forestière
- > Machines de construction
- > Appareils de commande manuels
- > Robot industriel

Description

Données techniques

> Généralités

Couleur	noir
Unité de conditionnement	20 pièces
Poids net	1 g
Commande MOQ	100 pièces
Conforme à RoHS	oui
Conforme à REACH	oui

Liens directs

- > eCatalog RAFI

> Cote de montage

Cote extérieure longueur	27 mm
Cote extérieure largeur	27 mm
Cote extérieure hauteur	5 mm
Ouverture d'emplacement	22,3 mm

> Valeurs caractéristiques mécaniques

Fixation	Bague filetée
----------	---------------