

LED, socle T 4.5, 24 Volt, vert, LED



Description

Données techniques

> Généralités

Couleur de l'agent lumineux	vert
Température de fonctionnement, min.	-20 °C
Température de fonctionnement, max.	60 °C
éclairable	oui
Agents lumineux	LED
Culot d'agent lumineux	T4,5
Unité de conditionnement	5 pièces
Poids net	0,4 g
Commande MOQ	5 pièces
Conforme à RoHS	oui
Conforme à REACH	oui

Liens directs

> eCatalog RAFI

> Cote de montage

Cote extérieure longueur	4,5 mm
Cote extérieure largeur	4,5 mm
Cote extérieure hauteur	15 mm

> Valeurs caractéristiques électriques

Tension de service de l'agent lumineux, max.	24 Volt
--	---------