

LED, W2x4.6d, 24 Volt, jaune, LED



Description

Données techniques

> Généralités

|                                     |            |
|-------------------------------------|------------|
| Couleur de l'agent lumineux         | jaune      |
| Température de fonctionnement, min. | -30 °C     |
| Température de fonctionnement, max. | 65 °C      |
| éclairable                          | oui        |
| Agents lumineux                     | LED        |
| Culot d'agent lumineux              | W 2 x 4,6d |
| Unité de conditionnement            | 5 pièces   |
| Poids net                           | 0,4 g      |
| Commande MOQ                        | 5 pièces   |
| Conforme à RoHS                     | oui        |
| Conforme à REACH                    | oui        |

Liens directs

> eCatalog RAFI

> Cote de montage

|                          |       |
|--------------------------|-------|
| Cote extérieure longueur | 5 mm  |
| Cote extérieure largeur  | 5 mm  |
| Cote extérieure hauteur  | 17 mm |

> Valeurs caractéristiques électriques

|                                              |         |
|----------------------------------------------|---------|
| Tension de service de l'agent lumineux, max. | 24 Volt |
|----------------------------------------------|---------|