

KERN FOB 7K-4NLO

KERN

Balance pour organes compacte en inox, particulièrement bien protégée et hygiénique, facile à nettoyer grâce à la protection IP67 et aux surfaces lisses



Catégorie

Marque	KERN
Catégorie de produits	Balance médicale
Groupe de produit	Balance pour organes

Système de mesure

Type de construction de la balance	Balance à échelons multiples
------------------------------------	------------------------------

Nombre de portée	2
Système de pesée	Jauge de contrainte
Portée [Max]	5000 g; 7500 g
Lecture [d]	0,5 g; 1 g
Résolution	10.000, 7.500
Linéarité	± 1,5 g; 3 g
Reproductibilité	0,5 g; 1 g
Unité prééglée	kg

Unités de mesure	g lb oz
------------------	---------------

Possibilités d'ajustage	Ajustement avec poids externe
-------------------------	-------------------------------

Poids de réglage recommandé	5 kg (M1)
Points d'ajustage possibles	5 kg
Temps de stabilisation	2 s
Temps de préchauffage	30 min; 30 min
Charge excentrée à 1/3 [Max]	1,5 g; 3 g
Fluage maximal (15 minutes)	4 g
Fluage maximal (30 minutes)	8 g

Homologation

Sigle CE	✓
----------	---

Écran

Écran type	LCD
Écran rétroéclairage	oui
Écran hauteur de chiffres	25 mm
Langues de l'interface utilisateur	Langage symbolique

Forme de construction

Dimensions boîtier (L×P×H)	285×255×90 mm
Matériau boîtier	inox
Matériau plateau de pesée	inox
Dimensions surface de pesée (L×P)	252×200 mm

Fonctions

Nombre de touches pour l'utilisation	4
Auto-Off intervalle(s) en fonctionnement sur piles/batteries	2 min
Fonction de tare	manuellement (plusieurs fois)
Protection IP - dispositif complet	IP67
Protection IP - écran	IP67
Protection IP - plateforme	IP67

Alimentation en énergie

Tension d'entrée bloc d'alimentation / électricité [Max]	230 V AC, 50 Hz
Tension d'entrée bloc d'alimentation / courant [Max]	15 V, 500 mA
Bloc d'alimentation type	Bloc d'alimentation
Alimentation fourni	Pile
Bloc d'alimentation / adaptateur pour les pays - en option	EURO UK CH
Pile	4×1.5 V AA
Type de pile/accu	Alcalin (-manganèse)
Connexion de la batterie	Pad + Ressort
Pile tension	6 V
Pile temps de chargement	48 h
Pile autonomie - avec rétroéclairage	48 h
Pile autonomie - sans rétroéclairage	66 h

Conditions environnementales

Humidité atmosphérique [Min]	25 %
Humidité atmosphérique [Max]	95 %
Température ambiante [Min]	5 °C
Température ambiante [Max]	35 °C

KERN FOB 7K-4NLO



Balance pour organes compacte en inox, particulièrement bien protégée et hygiénique, facile à nettoyer grâce à la protection IP67 et aux surfaces lisses

Température de stockage [Min]	-10 °C
Température de stockage [Max]	40 °C

Emballage & expédition


Lecture force [d] (N)	1 d
Dimensions emballage (L×P×H)	415×305×165 mm
Poids net	3,8 kg
Mode de livraison	Service de colis
Poids net env.	3,8 kg
Poids brut env.	4,6 kg
Poids d'expédition	4,495 kg

Services

Numéro d'article pour ajustage sur le lieu d'installation	961-248
Numéro d'article pour étalonnage DAkkS	963-128
Numéro d'article pour certificat de conformité	969-517

Pictogrammes

STANDARD



OPTION

