

SAUTER HED 100

KERN

Duromètre Shore numérique avec de nombreuses fonctions



Catégorie

Marque	Sauter
Catégorie de produits	Mesure de dureté
Groupe de produit	Duromètre numérique Shore
Famille de produits	HE

Système de mesure

Lecture dureté [d] (Shore)	0,1
Plage de mesure Shore	100
Objet d'essai épaisseur [Min]	6 mm
Échelles de dureté	Shore D
Duromètre Leeb type de capteur	D
Unités de mesure	HD
Tolérance (% de [Max])	1%
Force de contrôle de mesure de la dureté	50 N
Sonde de mesure diamètre	18 mm

Écran

Écran type	LCD
Écran taille	32×21 mm

Forme de construction

Dimensions (L×P×H)	153×50×29 mm
Dimensions boîtier (L×P×H)	153×50×29 mm
Matériau boîtier	plastique

Fonctions

Fonction de calcul de la valeur moyenne	✓
Fonction de valeur limite	✓

Fonction Hold	✓
Fonction Peak	✓
Fonction mémoire	✓
Mémoire - nombre de résultats	500
Fonction statistique	✓
Auto-Off intervalle(s) en fonctionnement sur piles/batteries	2 min

Interface

Interfaces	USB-Device
------------	------------

Alimentation en énergie

Alimentation fourni	Batteries et alimentation électrique
Bloc d'alimentation type	Bloc d'alimentation
Bloc d'alimentation / adaptateur pour les pays - compris dans la livraison	EURO
Bloc d'alimentation / adaptateur pour les pays - en option	UK
Tension d'entrée bloc d'alimentation / électricité [Max]	100 V - 240 V, 50 / 60 Hz
Alimentation électrique amovible	amovible
Tension d'entrée bloc d'alimentation / courant [Max]	5 V 1000 mA
Prise d'alimentation pour le bloc d'alimentation	Intérieure positive, extérieure négative
Type de pile/accu	NiMH
Connexion de la batterie	Connecteur
Pile autonomie - sans rétroéclairage	20 h
Pile temps de chargement	20 h
Pile capacité	400 mAh
Pile tension	3,6 V
Nombre de cellules de pile	3
Pile - Poids individuel	42 g
Pile - Poids total dans l'article	126 g
Pile - Structure/forme	Assemblage indissociable de cellules (pack)
Batterie autonomie - avec rétroéclairage	20 h
Batterie autonomie - sans rétroéclairage	20 h
Batterie temps de chargement	3 h

Homologation

Sigle CE	✓
----------	---

SAUTER HED 100



Duromètre Shore numérique avec de nombreuses fonctions

Emballage & expédition

Délais de livraison	1 d
Dimensions emballage (L×P×H)	295×165×115 mm
Mode de livraison	Service de colis
Poids net env.	0,20 kg
Poids brut env.	0,80 kg
Poids d'expédition	1,1 kg

Informations sur le produit

GTIN/Numéro EAN	4045761274020
Classification REACH	pas de substances interdites

Pictogrammes

STANDARD

