SAUTER **JCT 100**

Mesureur digital d‘épaisseur des revêtements nouvelle génération



Catégorie

Marque	Sauter
Catégorie de produits	Appareil de mesure de l’épaisseur de couche
Groupe de produit	Mesureur digital d‘épaisseur des revêtements
Famille de produits	JCT

Système de mesure

Objet d‘essai revêtement	Revêtements isolants sur fer et acier, Type F Revêtements sur métaux non-magnétiques, type N
Plage de mesure épaisseur du revêtement [d] (µm)	2000 µm
Lecture épaisseur du revêtement [d] (µm)	0,1 µm
Épaisseur minimale du matériau de base	300 µm
Plus petit échantillon, plan (rayon)	10 mm
Plus petit échantillon, convexe (rayon)	1,5 mm
Plus petit échantillon, concave (rayon)	50 mm
Mémoire interne des données : nombre de groupes de valeurs	55
Unités de mesure	µm inch (mil)
Tolérance (% de [Max])	2%
Position de l'emplacement du capteur	interne
Mémoire interne des données : nombre de valeurs individuelles	60
Mesureurs d’épaisseur de revêtement type de capteur	FE NFE

Écran

Écran type	graphique LCD
Écran type	Graphique LCD
Écran taille	2 "
Écran résolution	240×320
Affichage réversible	✓

Forme de construction

Dimensions (L×P×H)	152×65×35 mm
Dimensions boîtier (L×P×H)	152×65×35 mm
Dimensions complètement assemblé (L×P×H)	152×65×35 mm
Dimensions afficheur (L×P×H)	152×65×35 mm
Matériau boîtier	plastique

Fonctions

Possibilité d'enregistrement continu des données de mesure	✓
Fonction de valeur limite	✓
Fonction Hold	✓
Fonction Peak	✓
Fonction mémoire	✓
Fonction statistique	✓
Auto-Off intervalle(s) en fonctionnement sur piles/batteries	5 min

Interface

Interfaces	Bluetooth USB 2.0

Alimentation en énergie

Alimentation fourni	Batterie
Bloc d’alimentation / adaptateur pour les pays - en option	EURO
Type de pile/accu	Li-Ion
Connexion de la batterie	Connecteur
Pile temps de chargement	20 h
Nombre de cellules de pile	3
Pile – Structure/forme	Assemblage indissociable de cellules (pack)
Capacité de la pile (Wh)	4,81 Wh
Pile – Teneur en lithium	9 g
Batterie autonomie - avec rétroéclairage	6 h

SAUTER **JCT 100**

Mesureur digital d‘épaisseur des revêtements nouvelle génération

Batterie autonomie - sans rétroéclairage	8 h
Batterie temps de chargement	3 h
Pile/batterie connectée	connexion électrique fixe, non isolée

Homologation

Sigle CE	✓

Services

Numéro d‘article pour étalonnage usine	961-112

Emballage & expédition

Délais de livraison	1 d
Dimensions emballage (L×P×H)	250×198×50 mm
Mode de livraison	Service de colis
Poids net env.	0,20 kg
Poids brut env.	0,75 kg
Poids d’expédition	0,75 kg

Informations sur le produit

GTIN/Numéro EAN	4045761367760
Classification REACH	pas de substances interdites

Pictogrammes

STANDARD



OPTION

