
# KERN **KDP-A02**

Module Ethernet



## Pictogrammes

**STANDARD**




## Catégorie

| | |
|---|---|
| Marque | KERN |
| Catégorie de produits | Balances |
| Groupe de produit | Module d'interface |

## Système de mesure

| | |
|---|---|
| Linéarité | ± |

## Conditions environnementales

| | |
|---|---|
| Température ambiante [Min] | 5 °C |
| Température ambiante [Max] | 35 °C |
| Humidité atmosphérique [Max] | 80 % |
| Température de stockage [Min] | -10 °C |
| Température de stockage [Max] | 40 °C |

## Emballage & expédition

| | |
|---|---|
| Délais de livraison | 1 d |
| Dimensions emballage (L×P×H) | 100×50×70 mm |
| Mode de livraison | Service de colis |
| Poids brut env. | 0,10 kg |
| Poids d’expédition | 0,1 kg |

## Informations sur le produit

| | |
|---|---|
| GTIN/Numéro EAN | 4045761251458 |
| Classification REACH | pas de substances interdites |