KERN & Sohn GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen-Frommern
Germany
+0049-[0]7433-9933-0
+0049-[0]7433-9933-149
info@kern-sohn.com

Notice d'installation
Adaptateur d'interface avec câble pour WiFi

KERN KUP-05

Type TYKUP-05-A
Version 1.2
2023-06
F



i	Vous trouvez la version actuelle de cette notice d'utilisation aussi en ligne sous: https://www.kern-sohn.com/shop/de/DOWNLOADS/ sous la rubrique Manuels de l'utilisateur

F

Adaptateur d'interface avec câble pour WiFi

Version 1.2 2023-06

Notice d'installation

Table des matières

1 Déclaration de conformité 2

2 Etendue de la livraison 2

3 Général 2

4 Installation 3

1 Déclaration de conformité

Vous pouvez trouver la déclaration UE/CE actuelle en ligne sur:

www.kern-sohn.com/ce

2 Etendue de la livraison

- Adaptateur d'interface avec câble pour WiFi
- Notice d'installation

3 Général

Fréquence de transmission: 2412-2472MHz
Capacité maximale de transmission: < 20dBm
Longueur de câble: 0,15 m

i	• Les données de pesée peuvent être transmises via WiFi. • **Seuls les adaptateurs KERN KUP peuvent être raccordés au connecteur Sub-D à 15 broches de la balance!**

4 Installation

1. Eteindre l’appareil.

2. Insérer l'adaptateur d'interface dans le connecteur KUP de l'appareil.

3. Allumer l'appareil. L'adaptateur d'interface est automatiquement reconnu par l'appareil.

Établir la connexion WiFi:

1. La balance crée un point d'accès WIFI dès qu'elle démarre (le symbole WLAN est visible sur l'écran de la balance).

   Se relier à cet Accesspoint par le truchement de votre ordinateur. Le SSID (nom du point d'accès de la balance) est „AI_THINKER_xxxxxx“.


2. Visitez le site web http://192.168.4.1/ avec un navigateur web.

   Sur le site web :

   A. Réglez le mode „Mode“ sur „apsta“.

   B. Entrez les informations sur le réseau auquel vous souhaitez connecter la balance (réseau „AP Name“ et mot de passe „AP Password“).

   C. Enregistrez les paramètres „Save“ et actualisez la page.




3. Déconnectez le point d'accès de l'ordinateur.

4. Débranchez brièvement la balance de l'alimentation électrique

5. Connectez à nouveau l'ordinateur au point d'accès de la balance et actualisez la page web.


   D. L'adresse IP „IP address“ est maintenant affichée.



6. Fermez la page web

7. Connectez l'ordinateur au réseau sélectionné

8. Saisissez l'IP / le port dans le logiciel cible: 23



Les commandes KCP **JNWx** peuvent être utilisées pour la consultation de la configuration attribuée via DHCP ainsi que pour la configuration spécifique/statique de l'adresse IP, du masque de sous-réseau ou de la passerelle. Vous trouverez une description détaillée dans le manuel "KERN Communications Protocol", disponible dans la zone de téléchargement sur notre page d'accueil KERN (www.kern-sohn.com). Pour activer le KCP, veuillez vous référer à l'aperçu des menus du mode d'emploi de votre balance.