KERN **OBB-A1577**

Tube binoculaire

Catégorie	
Marque	Optics
Catégorie de produits	Instrument optique
Groupe de produit	Tube de microscope

Forme de construction	
Tube type	Binoculaire
Angle d’inclinaison du tube	30°
Rotation du tube à 360°	✓
Tube type	Butterfly
Écart pupillaire [Min]	50 mm
Écart pupillaire [Max]	75 mm
Compensation dioptrique	unilatéral

Conditions environnementales	
Température de stockage [Min]	-5 °C
Température de stockage [Max]	40 °C

Emballage & expédition	
Délais de livraison	1 d
Dimensions emballage (L×P×H)	265×185×165 mm
Mode de livraison	Service de colis
Poids net env.	1,4 kg
Poids brut env.	2,0 kg
Poids d’expédition	2 kg

Informations sur le produit	
GTIN/Numéro EAN	4045761246454
Classification REACH	pas de substances interdites

Pictogrammes

STANDARD

