KERN **OBB-A1582**

Tube binoculaire



Pictogrammes

STANDARD



Catégorie

Marque	Optics
Catégorie de produits	Instrument optique
Groupe de produit	Tube de microscope

Forme de construction

Tube type	Binoculaire
Angle d’inclinaison du tube	30°
Rotation du tube à 360°	✓
Tube type	Butterfly
Écart pupillaire [Min]	50 mm
Écart pupillaire [Max]	75 mm
Compensation dioptrique	unilatéral

Conditions environnementales

Température de stockage [Min]	-5 °C
Température de stockage [Max]	40 °C

Emballage & expédition

Délais de livraison	1 d
Dimensions emballage (L×P×H)	190×130×100 mm
Mode de livraison	Service de colis
Poids net env.	1,2 kg
Poids brut env.	1,8 kg
Poids d’expédition	1,8 kg

Informations sur le produit

GTIN/Numéro EAN	4045761246492
Classification REACH	pas de substances interdites