

# KERN OBB-A3206

**KERN**

Objectif achromatique, 60x /0,85 (à ressort) W.D. (0,4 mm)

## Pictogrammes

### STANDARD



## Catégorie

|                       |                                       |
|-----------------------|---------------------------------------|
| Marque                | Optics                                |
| Catégorie de produits | Instrument optique                    |
| Groupe de produit     | Objectif achromatique pour microscope |

## Forme de construction

|                    |             |
|--------------------|-------------|
| Dimensions (L×P×H) | 36×25×25 mm |
|--------------------|-------------|

## Objectifs

|                                    |              |
|------------------------------------|--------------|
| Objectif magnification             | 60x          |
| Qualité des objectifs              | Achromatique |
| Convertisseur numérique-analogique | 0,85         |
| Objectif distance de travail       | 0,4 mm       |

## Conditions environnementales

|                               |       |
|-------------------------------|-------|
| Température de stockage [Min] | -5 °C |
| Température de stockage [Max] | 40 °C |

## Emballage & expédition

|                              |                  |
|------------------------------|------------------|
| Délais de livraison          | 1 d              |
| Dimensions emballage (L×P×H) | 65×40×40 mm      |
| Mode de livraison            | Service de colis |
| Poids net env.               | 0,30 kg          |
| Poids brut env.              | 0,60 kg          |
| Poids d'expédition           | 0,6 kg           |

## Informations sur le produit

|                      |                              |
|----------------------|------------------------------|
| GTIN/Numéro EAN      | 4045761237452                |
| Classification REACH | pas de substances interdites |