

KERN OZB-A4571UK

KERN

Des systèmes d'éclairage professionnelles garantissent un éclairage remarquable, régulier et puissant



Poids d'expédition

0,5 kg

Informations sur le produit

GTIN/Numéro EAN

404576 12 18482

Classification REACH

pas de substances
interdites

Pictogrammes

STANDARD



Catégorie

Marque	Optics
Catégorie de produits	Microscope
Groupe de produit	Éclairage du microscope
Famille de produits	OZB-IR

Forme de construction

Anneau lumineux diamètre	6 cm
Beleuchtungsart	LED
Intensité d'éclairage	4W
Température de couleur	7000-11000 K
Éclairage à intensité variable	✓

Alimentation en énergie

Alimentation fourni	Unité d'alimentation électrique
Bloc d'alimentation / adaptateur pour les pays - en option	UK

Conditions environnementales

Température de stockage [Min]	-5 °C
Température de stockage [Max]	40 °C

Homologation

Sigle CE	✓
----------	---

Emballage & expédition

Délais de livraison	1 d
Dimensions emballage (L×P×H)	235×200×50 mm
Mode de livraison	Service de colis
Poids net env.	0,45 kg
Poids brut env.	0,50 kg