

KERN OZB-A4646

KERN

Lentille de protection brassée



Catégorie

Marque	Optics
Catégorie de produits	Instrument optique
Groupe de produit	Lentille de protection pour la soudure

Forme de construction

Dimensions (L×P×H)	50×50×16 mm
--------------------	-------------

Conditions environnementales

Température de stockage [Min]	-5 °C
Température de stockage [Max]	40 °C

Emballage & expédition

Délais de livraison	1 d
Dimensions emballage (L×P×H)	70×70×60 mm
Mode de livraison	Service de colis
Poids net env.	0,20 kg
Poids brut env.	0,50 kg
Poids d'expédition	0,5 kg

Informations sur le produit

GTIN/Numéro EAN	4045761252257
Classification REACH	pas de substances interdites

Pictogrammes

STANDARD

