KERN **YKA-09**

Bloc d’alimentation 100 V - 240 V, 50 / 60 Hz, standard EURO/US/UK/CH



Catégorie

Marque	KERN
Catégorie de produits	Balances
Groupe de produit	Bloc d’alimentation

Forme de construction

Matériau	plastiques

Alimentation en énergie

Bloc d’alimentation type	Bloc d’alimentation
Bloc d’alimentation / adaptateur pour les pays - compris dans la livraison	EURO UK US CH
Tension d‘entrée bloc d‘alimentation / électricité [Max]	100 V - 240 V, 50 / 60 Hz
Tension d‘entrée bloc d‘alimentation / courant [Max]	12 V, 1 A
Prise d'alimentation pour le bloc d'alimentation	Fiche creuse, intérieure positive, Ø extérieur 5,5 mm, Ø intérieure 2,1 mm, longue 10,8 mm

Conditions environnementales

Température de stockage [Min]	-10 °C
Température de stockage [Max]	40 °C

Homologation

Sigle CE	✓

Emballage & expédition

Délais de livraison	1 d
Dimensions emballage (L×P×H)	75×135×32 mm
Mode de livraison	Service de colis
Poids net env.	0,15 kg
Poids brut env.	0,15 kg
Poids d’expédition	0,134 kg

Informations sur le produit

GTIN/Numéro EAN	4045761174337
Classification REACH	pas de substances interdites

Pictogrammes

STANDARD

