KERN **YKA-12**

Bloc d’alimentation (UE/Royaume-Uni/États-Unis)



Catégorie

Marque	KERN
Catégorie de produits	Balances
Groupe de produit	Bloc d’alimentation

Système de mesure

Fréquence de mesure interne	60 Hz

Forme de construction

Dimensions (L×P×H)	70×50×45 mm
Matériau	plastiques

Alimentation en énergie

Bloc d’alimentation type	Bloc d’alimentation
Bloc d’alimentation / adaptateur pour les pays - compris dans la livraison	EURO UK US CH
Tension d‘entrée bloc d‘alimentation / électricité [Max]	100 V - 240 V, 50 / 60 Hz
Tension d‘entrée bloc d‘alimentation / courant [Max]	9 V, 800 mA
Prise d'alimentation pour le bloc d'alimentation	Fiche creuse, intérieure positive, extérieur 3,5 mm, intérieure 1,5 mm

Homologation

Sigle CE	✓

Emballage & expédition

Délais de livraison	1 d
Dimensions emballage (L×P×H)	90×80×50 mm
Mode de livraison	Service de colis
Poids net env.	0,15 kg
Poids brut env.	0,20 kg
Poids d’expédition	0,167 kg

Informations sur le produit

GTIN/Numéro EAN	4045761178373
Classification REACH	pas de substances interdites

Pictogrammes

STANDARD

