KERN **YKA-13**

Bloc d’alimentation 100 V - 240 V, 50 / 60 Hz, standard EURO/US/AUS/UK/CH



Pictogrammes

STANDARD



Catégorie

Marque	KERN
Catégorie de produits	Balances
Groupe de produit	Bloc d’alimentation

Forme de construction

Matériau	plastiques

Alimentation en énergie

Bloc d’alimentation type	Bloc d’alimentation
Tension d‘entrée bloc d‘alimentation / électricité [Max]	100 V - 240 V, 50 / 60 Hz
Alimentation électrique amovible	amovible
Tension d‘entrée bloc d‘alimentation / courant [Max]	12 V, 2000 mA
Prise d'alimentation pour le bloc d'alimentation	Fiche creuse, intérieure positive, Ø extérieur 5,5 mm, Ø intérieure 2,1 mm, longue 9,5 mm

Homologation

Sigle CE	✓

Emballage & expédition

Délais de livraison	1 d
Dimensions emballage (L×P×H)	200×90×80 mm
Mode de livraison	Service de colis
Poids net env.	0,40 kg
Poids brut env.	0,40 kg
Poids d’expédition	0,4 kg

Informations sur le produit

GTIN/Numéro EAN	4045761208452
Classification REACH	pas de substances interdites