KERN **YKA-29**

Bloc d’alimentation externe CH, EU



Pictogrammes

Catégorie

Marque	KERN
Catégorie de produits	Balances
Groupe de produit	Bloc d’alimentation

Homologation

Sigle CE	✓

Forme de construction

Dimensions (L×P×H)	47×75×33 mm
Matériau	plastiques
Longueur de câble	1,5 m

Alimentation en énergie

Tension d‘entrée bloc d‘alimentation / électricité [Max]	100 - 240 V AC 50/60 Hz 0.8 A
Tension d‘entrée bloc d‘alimentation / courant [Max]	12 V, 500 mA
Bloc d’alimentation type	Bloc d’alimentation
Bloc d’alimentation / adaptateur pour les pays - compris dans la livraison	EURO CH

Conditions environnementales

Température de stockage [Min]	-20 °C
Température de stockage [Max]	60 °C

Emballage & expédition

Lecture force [d] (N)	1 d
Dimensions emballage (L×P×H)	134×65×56 mm
Poids net	0,0628 kg
Mode de livraison	Service de colis
Poids net env.	0,10 kg
Poids brut env.	0,10 kg
Poids d’expédition	0,1 kg