KERN **YKA-45**

Bloc d’alimentation 100 V - 240 V, 50 / 60 Hz, standard EURO/US/AUS/UK/CH

Catégorie

Marque	KERN
Catégorie de produits	Balances
Groupe de produit	Bloc d’alimentation

Forme de construction

Matériau	plastiques

Alimentation en énergie

Bloc d’alimentation type	Bloc d’alimentation
Bloc d’alimentation / adaptateur pour les pays - compris dans la livraison	EURO UK US CH
Tension d‘entrée bloc d‘alimentation / électricité [Max]	100 V - 240 V, 50 / 60 Hz
Tension d‘entrée bloc d‘alimentation / courant [Max]	9 V, 1 A
Prise d'alimentation pour le bloc d'alimentation	Fiche creuse, intérieure négative, Ø intérieure 2,1 mm, Ø extérieur 5,5 mm, longue 12 mm

Conditions environnementales

Température de stockage [Min]	-20 °C
Température de stockage [Max]	60 °C

Homologation

Sigle CE	✓

Emballage & expédition

Délais de livraison	1 d
Dimensions emballage (L×P×H)	90×70×70 mm
Mode de livraison	Service de colis
Poids net env.	0,15 kg
Poids brut env.	0,15 kg
Poids d’expédition	0,133 kg

Informations sur le produit

GTIN/Numéro EAN	4045761239821
Classification REACH	pas de substances interdites

Pictogrammes

STANDARD

