KERN **YKA-47**

Bloc d’alimentation (CH, EURO, UK, US)



Poids net env.	0,15 kg
Poids brut env.	0,45 kg
Poids d’expédition	0,42 kg

Informations sur le produit

GTIN/Numéro EAN	4045761313927
Classification REACH	pas de substances interdites

Pictogrammes

STANDARD

1 DAY

Catégorie

Marque	KERN
Catégorie de produits	Balances
Groupe de produit	Bloc d’alimentation

Forme de construction

Dimensions (L×P×H)	94×46×36 mm
Longueur de câble	1,5 m

Fonctions

Protection IP - dispositif complet	-

Alimentation en énergie

Bloc d’alimentation type	Bloc d’alimentation
Bloc d’alimentation / adaptateur pour les pays - compris dans la livraison	EURO UK US CH
Tension d‘entrée bloc d‘alimentation / électricité [Max]	100 - 240 V AC, 50/60 Hz, 1,0 A
Tension d‘entrée bloc d‘alimentation / courant [Max]	9 V, 2 A
Prise d'alimentation pour le bloc d'alimentation	Fiche creuse, intérieure positive, Ø extérieur 5,5 mm, Ø intérieure 2,1 mm, longue 10,8 mm

Homologation

Sigle CE	✓

Emballage & expédition

Délais de livraison	1 d
Dimensions emballage (L×P×H)	110×75×55 mm
Mode de livraison	Service de colis