



Catégorie

Marque	KERN
Catégorie de produits	Balances
Groupe de produit	Bloc d'alimentation

Homologation

Sigle CE	✓
----------	---

Forme de construction

Dimensions (L×P×H)	70×70×40 mm
Matériau	plastiques
Longueur de câble	2 m

Alimentation en énergie

Tension d'entrée bloc d'alimentation / électricité [Max]	100 V - 240 V, 50 / 60 Hz
Tension d'entrée bloc d'alimentation / courant [Max]	12 V, 1.6 A
Bloc d'alimentation type	Bloc d'alimentation EURO
Bloc d'alimentation / adaptateur pour les pays - compris dans la livraison	AUS UK US CH

Conditions environnementales

Température de stockage [Min]	-10 °C
Température de stockage [Max]	50 °C

Emballage & expédition

Lecture force [d] (N)	1 d
Dimensions emballage (L×P×H)	120×150×63 mm
Poids net	0,23 kg
Mode de livraison	Service de colis
Poids net env.	0,25 kg
Poids brut env.	0,25 kg
Poids d'expédition	0,25 kg

Pictogrammes

STANDARD

